

RACK PDU VP7551 VERTIV™ GEIST™

Basic, Standard



PRESENTAZIONE

La Basic Rack PDU Vertiv™ Geist™ fornisce una distribuzione dell'alimentazione affidabile e a un prezzo competitivo. La Basic PDU è la soluzione entry-level della famiglia di Rack PDU Vertiv Geist, che fornisce una distribuzione dell'alimentazione di base affidabile in tutti gli ambienti IT.

Vantaggi

- Distribuzione dell'alimentazione affidabile e a un prezzo competitivo
- Affidabilità e funzionalità vengono testate su ogni unità - non vengono condotti test per lotti
- Personalizzazione rapida ed economica, incluse lunghezze di cavo non standard
- Garanzia standard di tre anni, estesa a cinque anni con la registrazione sollecitata del prodotto

Numero di parte:

VP7551 Basic, Standard

Configurazione dell'alimentazione:

16A, 230V, 3,6 kW

Configurazione fisica:

39"/978 mm Verticale

Riepilogo del prodotto: VP7551 - Basic, Standard, 16A, 230V, Verticale, (20) IEC C13, (4) IEC C19, cavo di alimentazione di 3 m con 2P+E (IP44), Verniciatura a polvere nera.

Specifiche e opzioni

Numero di ingressi	1
Tensione	230V
Corrente	16A
VA per ingresso (Capacità di carico)	3,6 kW
Frequenza	50/60 Hz
Protezione da sovracorrente	Nessuna
Interruttore	No
Sezione del cavo di alimentazione	2,5 mm² H07RN-F
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m
Tipo di spina	IEC60309 2P + E, 16A, 250V, IP44 a prova di spruzzi
Numero totale di prese/uscite	24
Presa/uscita Tipo 1	IEC C13
- Quantità su lato anteriore	20
- Stile	2 banchi da 4, 2 banchi da 6
- Potenza massima per presa/uscita	10A per banco di prese
- Tensione per presa/uscita	230V
Presa/uscita Tipo 2	IEC C19
- Quantità su lato anteriore	4
- Stile	Singola
- Potenza massima per presa/uscita	16A
- Tensione per presa/uscita	230V
Intervallo di temperatura di esercizio continuativa	10-45 °C/50-113 °F
Lamiera di acciaio robusta - Verniciatura a polvere	Nero
Configurazione	39"/978 mm - Montaggio a rack verticale
Kit staffa di montaggio verticale 7938	Sì
Minuteria per montaggio senza attrezzi - Distanza da centro a centro	933,45 mm

Specifiche e opzioni (continua)

Garanzia del prodotto	5 anni di garanzia limitata se registrata entro 120 giorni dall'acquisto; diversamente si applica la garanzia predefinita di 3 anni
Certificazioni	Marchio CE
Certificazioni	Conforme a EN 55032 ed EN 55024
Certificazioni	Conforme alla norma IEC 60950-1 (Certificazione CB disponibile)
Certificazioni	Conformità RoHS
Dimensioni del telaio (HxLxP)	978 mm x 51 mm x 51 mm

