




REVISÃO	DESCRIÇÃO












FIXAÇÃO DO SUB-RACK

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QTD.	ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QTD.
1	13043-03_SBA124030_0080	PARAFUSO TORX M 3X8 AÇO BICROMATIZADO	8	12	13043-5_SKY10602	ARRUELA P/ FECHO RAPIDO P/ BAF70+, BMG70	4
2	13043-03_SBA120030_0060	PARAFUSO TORX M 3X6 AÇO BICROMATIZADO	8	13	13043-SCM11207_3289	ANEL ELÁSTICO EIXO D=5mm	4
3	13043-SCA101030_03	ARRUELA LISA M3 BICROMATIZADO AMARELO	8	14	13043-03_SBA186060_0140	PARAFUSO SEXT. M6 X 14 H AÇO BICROMATIZADO	20
4	13043-SCL103124_24	ARRUELA DE PRESSÃO M3 AÇO BICROMATIZADO	8	15	13043-SCL103153_24	ARRUELA DE PRESSÃO M6 AÇO BICROMATIZADO	20
5	13043-SBM101110_03	PORCA DE RETENÇÃO M3 AÇO BICROMATIZADO	8	16	13043-SCA101060_03	ARRUELA LISA 6,4X16X1,6 AÇO BICROMATIZAD	20
6	13043-03_SBA124040_0080	PARAFUSO TORX M4X8 AÇO BICROMATIZADO	8	17	13043-SBM12306	PORCA GAIOLA M6 P/ T=1,8-2,6 AÇO	4
7	13043-03_SBA124040_0100	PARAFUSO TORX M4X10 AÇO BICROMATIZADO	12	18	13043-03_SBA124040_0060	PARAFUSO TORX M4X6 AÇO BICROMATIZADO	8
8	13043-SBM101112_03	PORCA DE RETENÇÃO M4 AÇO BICROMATIZADO	4	40	13043-SXAB107377_009	PAINEL FRONTAL ARTICULADO C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO DE CABOS	2
9	13043-SAM51012	REBITE POP HERMÉTICO 4,8 x 7,4mm	4	41	13043-BFLB200002_1	SUB-RACK 1U/19" P/ 5 RETS R48-3500e3	1
10	13043-4_13042-SRR32515_6	ESPAÇADOR PLASTICO P/PCI RLCBSK-2-6-19UL	4	42	13043-BFLB200002_2	SUB-RACK 1U/19" P/ 4 RETS R48-3500e3	1
11	13043-SXAB103258_137	POSICIONADOR	4	43	13043-63060003	TAMPA CEGA PARA R48-2000e3	3


Preparado-*Prepared:* PE STEFFANO	N° Documento-*Document Number:* 151 88-BZAB 348 15/029RI Upb	Revisão - *Revision:* E	Data da Revisão-*Revision Date :* 20/02/2019
Doc. Responsável-*Responsible:* PE MARQUES	Denominação-*Denomination:* FCC 300A/48VCC/380V ARGENTINA RET.3000e3	Peso-*Weight* (Kg): -	Area Superficial-*Surface Area* (m²): -
VERTIV™	Arquivo-*File:* DOCPROD	Norma do Desenho-*Drawing Rules :* 1011-FCH 101 61	Tolerâncias-*Tolerance :* 1/1030-FCH 01 61 Medium
	Material-*Material:* -	Formato-*Format :* A2	Escala-*Scale :* 1:2
	Tratamento-*Treatment :* -	Folha-*Sheet :* 1 (4)	CAD : SOLID WORKS

SUB RACK:





obs. No Subrack para contorladora montar o suporte do conector junto ao cabo

BARRAMENTO -48V:





BARRAMENTO 0V








Preparado-*Prepared:* PE STEFFANO	N° Documento-*Document Number:* 151 88-BZAB 348 15/029RI Upb	Revisão - *Revision:* E	Data da Revisão-*Revision Date :* 20/02/2019
Doc. Responsável-*Responsible:* PE MARQUES	Denominação-*Denomination:* FCC 300A/48VCC/380V ARGENTINA RET.3000e3	Peso-*Weight* (Kg): -	Area Superficial-*Surface Area* (m²): -
VERTIV™		Norma do Desenho-*Drawing Rules :* 1011-FCH 101 61	
	Arquivo-*File:* DOCPROD	Tolerâncias-*Tolerance :* 1/1030-FCH 01 61 Medium	
	Material-*Material:* -	Formato-*Format :* A2	Escala-*Scale :* 1:2
	Tratamento-*Treatment :* -	Folha-*Sheet :* 2 (4)	CAD : SOLID WORKS














ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QTDE
1	13043-03_SBA120040_0060	PARAFUSO TORX M4X6 AÇO BICROMATIZADO	4
2	13043-03_SBA186060_0100	PARAFUSO SEXT. M6 X 10 H AÇO BICROMATIZADO	15
3	13043-03_SBA186060_0140	PARAFUSO SEXT. M6 X 14 H AÇO BICROMATIZADO	2
4	13043-SCA101060_03	ARRUELA LISA 6,4X16X1,6 AÇO BICROMATIZAD	17
5	13043-SCL103153_24	ARRUELA DE PRESSÃO M6 AÇO BICROMATIZADO	17
6	13043-03_SBA186100_0250	PARAFUSO SEXT. M 10X25H AÇO BICROMAT	4
7	13043-SCA101100_03	ARRUELA LISA 10,5X20X2 AÇO BICROMATIZADO	8
8	13043-SCL103173_24	ARRUELA DE PRESSÃO M10 AÇO BICROMATIZADO	4
9	13043-SBM146100_03	PORCA SEXTAV. M10 ST 8 AÇO BICROMATIZADO	4
10	13043-SAM51012	REBITE POP HERMÉTICO 4,8 x 7,4mm	4
11	13043-0_SAK904050_025	REBITE PLASTICO, Preto	2


Preparado-*Prepared:* PE STEFFANO	N° Documento-*Document Number:* 151 88-1/BMGB 750 102/17 Upb	Revisão - *Revision:* E	Data da Revisão-*Revision Date :* 21/02/2019
Doc. Responsável-*Responsible:* PE AMARO	Denominação-*Denomination:* UNID. MULT. UDCC/BLVD/LVD 300A 19" ARG.	Peso-*Weight* (Kg): -	Area Superficial-*Surface Area* (m²): -
			Norma do Desenho-*Drawing Rules :* 1011-FCH 101 61
VERTIV™	Arquivo-*File:* DOCPROD		Tolerâncias-*Tolerance :* 1/1030-FCH 01 61 Medium
	Material-*Material:* -	Formato-*Format :* A2	Escala-*Scale :* 1:5
	Tratamento-*Treatment :* -	Folha-*Sheet :* 3 (4)	CAD : SOLID WORKS

REVISÃO	DESCRIÇÃO
B	ADICIONADO SUPORTE DA BARRA









ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QTDE
1	13043-03_SBA186060_0140	PARAFUSO SEXT. M6 X 14 H AÇO BICROMATIZADO	1
2	13043-SCA101060_03	ARRUELA LISA 6,4X16X1,6 AÇO BICROMATIZAD	1
3	13043-SCL103153_24	ARRUELA DE PRESSÃO M6 AÇO BICROMATIZADO	1

Preparado-*Prepared*: PE WILSON	Nº Documento-*Document Number*: 151 88-2/BMGB 750 102/17 Upb	Revisão - *Revision*: E	Data da Revisão-*Revision Date* : 30/01/2019
Doc. Responsável-*Responsible*: PE AMARO	Denominação-*Denomination*: UNIDADE MULT. UDCA/UFB (350A/19") ARGENTINA	Peso-*Weight* (Kg): -	Area Superficial-*Surface Area* (m²): -
VERTIV™	Arquivo-*File*: DOCPROD	Norma do Desenho-*Drawing Rules* : 1011-FCH 101 61	Tolerâncias-*Tolerance* : 1/1030-FCH 01 61 Medium
	Material-*Material*: -	Formato-*Format* : A2	Escala-*Scale* : 1:2
	Tratamento-*Treatment* : -	Folha-*Sheet* : 4 (4)	CAD : SOLID WORKS