

PDU PARA RACK VERTIV™ GEIST™ VP7552

Básica, Estándar



DESCRIPCIÓN GENERAL

La PDU para rack básica Vertiv™ Geist™ ofrece distribución de potencia fiable a precio competitivo. La PDU básica es la solución de nivel inicial de la familia de PDU para rack Vertiv Geist, que proporciona una distribución de potencia básica y fiable en todos los entornos de TI.

Beneficios

- Distribución de potencia fiable a bajo coste
- Cada unidad se somete a pruebas en cuanto a fiabilidad y funcionalidad; no se realizan pruebas por lotes
- Personalización rápida y económica, incluidas longitudes de cable no estándar
- Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro anticipado del producto

Código de producto:

VP7552 Básica, Estándar

Configuración de alimentación:

16 A, 230 V y 3,6 kW

Configuración física:

48 pulgadas (1.207mm) Vertical

Resumen del producto: VP7552 —

Básica, Estándar, 16 A, 230 V, Vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, Pintura electroestática negra.

Especificaciones y opciones

Cantidad de entradas	1
Tensión	230V
Corriente	16 A
VA por entrada (capacidad de carga)	3,6kW
Frecuencia	50/60 Hz
Protección contra sobrecorriente	Ninguno
Switch	No
Tipo de enchufe	Entrada de alimentación IEC60320 C20 (el cable se vende por separado)
Cantidad total combinada de receptáculos/enchufes	24
Receptáculo/enchufe tipo 1	IEC C13
- Cantidad en la cara anterior	20
- Estilo	Bancos de 5
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	10 A por banco de receptáculos
- Tensión por receptáculo/enchufe	230V
Receptáculo/enchufe tipo 2	IEC C19
- Cantidad en la cara anterior	4
- Estilo	Individual
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	16 A
- Tensión por receptáculo/enchufe	230V
Rango de temperatura de funcionamiento continuo	10-45 °C (50-113 °F)
Acero de alta resistencia, acabado con pintura electroestática	Negro
Configuración	48 pulgadas (1.207mm) Montaje en rack vertical
Kit de soporte de montaje vertical 7938	Sí
Piezas metálicas de montaje sin herramientas: distancia de centro a centro	933,45mm

Especificaciones y opciones (continuación)

Garantía del producto	Garantía limitada de 5 años si se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra; de lo contrario, la garantía predeterminada es de 3 años
Certificación/aprobaciones de organismos	Marcado CE
Certificación/aprobaciones de organismos	Cumple con las normas EN 55032 y EN 55024
Certificación/aprobaciones de organismos	Cumple con la norma IEC 60950-1 (certificado CB disponible)
Certificación/aprobaciones de organismos	Cumple con RoHS
Dimensiones del chasis (Al. x An. x Pr.)	1.207 mm x 51 mm x 51 mm

