

VERTIV™ GEİST™ VP8858 KABİN PDU

İzlenen, Ünite Seviyesi EC



GENEL BAKIŞ

İzlenen PDU, gerçek zamanlı güç tüketimi ölçümleri ve gerilim, gerçek güç, görünen güç, güç faktörü, kabinde ve güvenli web arabirimi üzerinden amper ve kilowatt saat değerleri için E-posta ve SNMP alarmları sunar. PDU, kullanıcının yükleri dengelemesini, enerji kullanım eğilimlerini değerlendirmesini ve maksimum çalışma süresi sağlamasını mümkün kılan önemli bilgiler sunar.

Avantajlar

- Verimliliği artırma ve enerji maliyetlerini azaltma
- Güç kapasitesini yönetme ve optimize etme
- Hizmet dışı kalmayı önleme
- Sahip olma maliyetini azaltma ve yatırım getirisini optimize etme

Parça Numarası:

VP8858 İzlenen, Ünite Seviyesi EC

Güç Konfigürasyonu:

16 A, 230 V, 3,6 kW

Fiziksel Konfigürasyon:

36 inç/914 mm Dikey

Ürün Özeti: VP8958 — İzlenen, Ünite Seviyesi EC, Yükseltilebilir, 16 A, 230 V, Dikey, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, Giriş gücü izleme. İsteğe bağlı uzaktan sensörler aracılığıyla ortam izleme. Zincirleme Ethernet bağlanabilirliği. Yerel yüksek görünürlüklü LED ekran. Siyah Toz Boya.

Spesifikasyonlar ve Seçenekler

İzleme	Giriş gücü izleme. İsteğe bağlı uzaktan sensörler aracılığıyla ortam izleme. Zincirleme Ethernet bağlanabilirliği. Yerel yüksek görünürlüklü LED ekran.
İzleme Seviyesi 1	Faz (A) İzleme (kWh, W, VA, PF, V, A) %1 Doğrulukta ANSI C12.1 ve IEC 62053-21 ile Uyumlu Güç Ölçümleri Sınıf Gereksinimleri
VLC Desteği	Evet
Giriş Miktarı	1
Voltaaj	230 V
Akım	16 A
Giriş Başına VA (Yükleme Kapasitesi)	3,6 kW
Frekans	50/60 Hz
Aşırı Akım Koruması	Yok
Anahtar	Hayır
Kaydırmalı/Döndürülebilir Dijital Ekran	Evet
Güç Girişi Lokasyonu	Alt Ön
Fiş Tipi	IEC60320 C20 Güç Girişi (kablo ayrıca satılır)
Birleşik Toplam Priz/Soket Miktarı	20
Priz/Soket Tipi #1	IEC C13
- Ön Yüzdeki Miktar	18
- Stil	3'li Yığınlar
- Priz/Soket Başına Gerilim	230 V
Priz/Soket Tipi #2	IEC C19
- Ön Yüzdeki Miktar	2
- Stil	Tek
- Priz/Soket Başına Gerilim	230 V
Dahili RMS Gerilim Sensörü	Evet

Spesifikasyonlar ve Seçenekler (devam)

Dahili RMS Akım Sensörü	Evet
Şebeke Bağlantısı	İkili 10/100 Mbps Ethernet
Desteklenen Şebeke Protokolleri ve Veri Erişimi Biçimleri	HTTP, HTTPS (TLS 1.2), SMTP, SMTPS (TLS 1.2), ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog, SNMP v1/v2c/v3, JSON, JSON API, RSTP
IP Sıfırlama Düğmesi	Evet
Donanım Yeniden Başlatma Düğmesi	Evet
Uzaktan Sensör RJ Bağlantı Jakları	1 (4 Sensöre Kadar Destekler)
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	60°C/140°F
Ağır Çelik - Toz Boyalı Yüzey	Siyah
Konfigürasyon	36 inç/914 mm Dikey Kabine Monte
7938 Dikey Montaj Braket Kiti	Evet
Aletsiz Montaj Donanımı — Merkezler Arası Boşluk	622mm
Ürün Garantisi	Satın alındıktan itibaren 120 gün içinde kayıt yapılması durumunda 5 yıl, aksi takdirde 3 yıl garanti
Sertifikasyon/Kuruluş Onayları	EN 55032 ve EN 55024 ile uyumludur
Sertifikasyon/Kuruluş Onayları	IEC 60950-1 ile uyumludur (CB Sertifikası Var)
Sertifikasyon/Kuruluş Onayları	CE İşaretli
Sertifikasyon/Kuruluş Onayları	RoHS Uyumlu
Kasa Boyutları (YxGxD)	914mm x 51 mm x 51 mm

