

## ÜBERBLICK

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU bieten eine zuverlässige Stromverteilung zu günstigen Preisen. Mit einfacher, zuverlässiger Stromverteilung in allen IT-Umgebungen stellt die Basic-PDU die Einstiegslösung der Produktfamilie Vertiv Geist Rack-PDU dar.

### Vorteile

- Zuverlässige Stromverteilung zu günstigen Preisen
- Jedes Gerät ist zu 100 % auf Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet, keine Massentests
- Rasche, kostengünstige Anpassung, einschließlich vom Standard abweichender Netzkabellängen
- Standardmäßige Garantie von drei Jahren, bei rechtzeitiger Registrierung fünf Jahre

### Artikel-Nummer:

VP7557 Basic, Standard

### Stromversorgungskonfiguration:

16 A, 230/400 V Sternschaltung, 11,0 kW

### Physische Konfiguration:

66 Zoll / 1683 mm vertikal

### Produktzusammenfassung: VP7557 —

Basic, Standard, 16 A, 230/400 V Sternschaltung, 3 Phasen, vertikal, (36) IEC C13, (6) IEC C19, 3 m Netzkabel mit 3P+N+E (IP44), schwarz pulverbeschichtet

## Technische Daten und Optionen

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Eingänge                           | 1                                                                  |
| Spannung                                  | 230/400 V Sternschaltung                                           |
| Stromstärke                               | 16 A                                                               |
| VA pro Eingang (Lastkapazität)            | 11,0 kW                                                            |
| Frequenz                                  | 50/60 Hz                                                           |
| Überspannungsschutz                       | Keiner                                                             |
| Switch                                    | Keiner                                                             |
| Spezifikation des Netzkabels              | 2,5 mm² H07RN-F                                                    |
| Länge des Netzkabels                      | 3 m                                                                |
| Steckertyp                                | IEC60309 3P + N + E, 16 A, 230/400 V, Spritzwasserschutz nach IP44 |
| Gesamtzahl an Steckdosen                  | 42                                                                 |
| Steckdosentyp 1                           | IEC C13                                                            |
| - Anzahl Vorderseite                      | 36                                                                 |
| - Anzahl pro Phase                        | 12                                                                 |
| - Aufbau                                  | Sechsergruppen                                                     |
| - Maximalleistung pro Steckdose           | 10 A pro Steckdosengruppe                                          |
| - Spannung pro Steckdose                  | 230 V                                                              |
| Steckdosentyp 2                           | IEC C19                                                            |
| - Anzahl Vorderseite                      | 6                                                                  |
| - Anzahl pro Phase                        | 2                                                                  |
| - Aufbau                                  | Einzel                                                             |
| - Maximalleistung pro Steckdose           | 16 A                                                               |
| - Spannung pro Steckdose                  | 230 V                                                              |
| Betriebstemperaturbereich                 | 10–45 °C / 50–113 °F                                               |
| Stahl, pulverbeschichtet                  | Schwarz                                                            |
| Konfiguration                             | 66 Zoll / 1683 mm vertikale Rackmontage                            |
| Halterungsset 7938 zur vertikalen Montage | Ja                                                                 |

Technische Daten und Optionen (Forts.)

|                                                                   |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzeuglose Installation – Abstand<br>Mittelpunkt zu Mittelpunkt | 1556 mm und 1645 mm                                                                                      |
| Produktgewährleistung                                             | Bei Registrierung innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf 5 Jahre beschränkte Garantie, ansonsten 3 Jahre. |
| Zertifizierungen/Behördenzulassungen                              | CE-Zeichen                                                                                               |
| Zertifizierungen/Behördenzulassungen                              | Erfüllt EN 55032 und EN 55024                                                                            |
| Zertifizierungen/Behördenzulassungen                              | Erfüllt IEC 60950-1 (Bescheinigung der Zertifizierungsstelle verfügbar)                                  |
| Zertifizierungen/Behördenzulassungen                              | RoHS-kompatibel                                                                                          |
| Gehäuseabmessungen (HxBxT)                                        | 1683 mm x 51 mm x 51 mm                                                                                  |

