

VERTIV™ GEIST™ VP7553 RACK-PDU

Basic, Standard



ÜBERBLICK

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU bieten eine zuverlässige Stromverteilung zu günstigen Preisen. Mit einfacher, zuverlässiger Stromverteilung in allen IT-Umgebungen stellt die Basic-PDU die Einstiegslösung der Produktfamilie Vertiv Geist Rack-PDU dar.

Vorteile

- Zuverlässige Stromverteilung zu günstigen Preisen
- Jedes Gerät ist zu 100 % auf Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet, keine Massentests
- Rasche, kostengünstige Anpassung, einschließlich vom Standard abweichender Netzkabellängen
- Standardmäßige Garantie von drei Jahren, bei rechtzeitiger Registrierung fünf Jahre

Artikel-Nummer:

VP7553 Basic, Standard

Stromversorgungskonfiguration:

32 A, 230 V, 7,3 kW

Physische Konfiguration:

66 Zoll / 1683 mm vertikal

Produktzusammenfassung: VP7553 —

Basic, Standard, 32 A, 230 V, vertikal, (20) IEC C13, (4) IEC C19, mit Schutzschalter, 3 m Netzkabel mit 2P+E (IP44), schwarz pulverbeschichtet.

Technische Daten und Optionen

Anzahl Eingänge	1
Spannung	230 V
Stromstärke	32 A
VA pro Eingang (Lastkapazität)	7,3 kW
Frequenz	50/60 Hz
Überspannungsschutz	(2) einpolige magnetische 16-A-Schutzschalter
Switch	Kombination Schutzschalter/Switch
Spezifikation des Netzkabels	4 mm ² H07RN-F
Länge des Netzkabels	3 m
Steckertyp	IEC60309 2P + E, 32 A, 250 V, Spritzwasserschutz nach IP44
Gesamtzahl an Steckdosen	24
Steckdosentyp 1	IEC C13
- Anzahl Vorderseite	20
- Anzahl pro Schutzschalter	10
- Aufbau	Zweiergruppen
- Maximalleistung pro Steckdose	10 A pro Steckdosengruppe
- Spannung pro Steckdose	230 V
Steckdosentyp 2	IEC C19
- Anzahl Vorderseite	4
- Anzahl pro Schutzschalter	2
- Aufbau	Einzel
- Maximalleistung pro Steckdose	16 A
- Spannung pro Steckdose	230 V
Betriebstemperaturbereich	10–45 °C / 50–113 °F
Stahl, pulverbeschichtet	Schwarz
Konfiguration	66 Zoll / 1683 mm vertikale Rackmontage
Halterungsset 7938 zur vertikalen Montage	Ja

Technische Daten und Optionen (Forts.)

Werkzeuglose Installation – Abstand Mittelpunkt zu Mittelpunkt	1556 mm und 1645 mm
Produktgewährleistung	Bei Registrierung innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf 5 Jahre beschränkte Garantie, ansonsten 3 Jahre.
Zertifizierungen/Behördenzulassungen	RoHS-kompatibel
Zertifizierungen/Behördenzulassungen	Erfüllt EN 55032 und EN 55024
Zertifizierungen/Behördenzulassungen	Erfüllt IEC 60950-1 (Bescheinigung der Zertifizierungsstelle verfügbar)
Zertifizierungen/Behördenzulassungen	CE-Zeichen
Gehäuseabmessungen (HxBxT)	1683 mm x 51 mm x 51 mm
Einhausung (T)	37 mm

