

UPS Online Vertiv™ Liebert® GXTRT-3000IRT2UXL



GXTRT-3000IRT2UXL

UPS monofásico, doble conversión en línea, de montaje tipo rack/torre.

Principales Ventajas

- Entrada y Salida: 230 VCA, L+N+PE
- Potencia Nominal = 3000VA/2700W
- Factor de potencia a la salida = 0.9
- Pantalla LCD
- Opción de modo ECO que permite mejorar el rendimiento energético de hasta 95%
- Diseño online para que el tiempo de transferencia sea cero. Si el suministro eléctrico falla, las cargas críticas quedarán respaldadas por un suministro ininterrumpido de alimentación eléctrica
- Fácil mantenimiento con baterías sustituibles intercambiables en caliente
- Compatible con las aplicaciones de supervisión, racks y unidades PDU para rack de Vertiv
- Funcionamiento inteligente del ventilador
- Flexibilidad de montaje en torre o rack
- Software gratuito para centralización y apagado remoto de servidores
- Bypass de mantenimiento MicroPOD (opcional)
- Incluye kit para montar en rack
- 2 años de garantía

Aplicaciones

- Aplicaciones y sistemas críticos
- Estaciones de trabajo en red
- Servidores
- Armarios de red

Certificaciones

- IEC62040-1:2008
- IEC/EN EN61000-4-2/3/4/5

Tecnología: Doble conversión en línea

Conexiones: (6) IEC C13 / (1) IEC C19

Comunicaciones: SNMP/WEB, y relés opcionales

Opciones: Bypass de mantenimiento