

Miracel Systemübersicht

Miracel system overview

Aperçu du système Miracel


MONTAGEANLEITUNG	ASSEMBLY INSTRUCTION	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	No.
Grundgestell Einbauprofile	Basic rack Installation extrusions	Châssis de base Profilé d'encastrement	01.138. 980 .9
Schrankseitenwand und -rückwand	Rack side and rear panel	Paroi latérale et arrière de baie	01.138. 986 .9
Schranktür und Zubehör	Rack door and accessories	Porte de baie et accessoires	01.138. 987 .9
Schrankdeckel und -boden	Rack top and bottom cover	Couvercle et couvercle de fond de baie	01.138. 981 .9
Schrankbodengruppen	Rack base units	Ensemble de fond de baie	01.138. 983 .9
Schranksockel	Rack plinth	Socle de baie	01.138. 984 .9
Rasterschiene Federmutter	Mounting rail Spring nut	Glissière avec perforations Ecrou à ressort	01.138. 994 .9
Multifunktionsstrebe	Multifunction member	Traverse multifonctionnelle	01.138. 996 .9
Schrank anreihen	Rack suites	Rangée des baies	01.138. 991 .9
Schranktransport mit Kranösen	Rack transport with hoisting eyebolts	Transport de baie avec ouillet de manutention	01.138. 990 .9
Drehrahmen	Swing-frame	Cadre pivotant	01.138. 993 .9
Erdungsset	Earthing set	Set de mise à terre	01.138. 988 .9
Montageplatte	Mounting plate	Plaque de montage	01.138. 978 .9

1




Konstruktiver Aufbau

Construction



Construction



alprofil (T-Nut/Lochraster)
al extrusion (T-slot/mounting holes)
vertical (avec rainure en T/avec perforations)



Vertikalprofil Al für 19°, mit T-Nut
Vertical extrusion, Al, for 19°, with T-slot
Profilé vertical Al pour 19°, avec rainure en T



Vertikalprofil ST für 19°, mit Lochraster
Vertical extrusion, steel, for 19°, with mounting holes
Profilé vertical, Tôle d'acier, pour 19°, avec perforations

2

Anziehdrehmoment M_A

Tightening torque M_A

Couple de démarrage M_A

Schraubverbindung – Screw connection – Raccord à vis	M_A [Nm]
M5	5,2
M5 Scharnierbefestigung / Hinge fixing / Fixation de la charnière	2,2
M6	8,8
M8	18,0
M10 selbstfurchend / self-tapping / vis autotaraudeuse	35,0
M12	8,5
M12 Kunststoffschraube / plastic screw / vis en matière plastique	2,2 – 3,0

3

Abmessungen

Abmessungen – Dimensions – Dimensions					
B [mm]	B1 [mm]	x [mm]	T [mm]	T1 [mm]	y [mm]
600	535	485	600	530	485
700	635	585	800	730	685
800	735	685	900	830	785
900	835	785	1 000	930	885

