

Tack för att du köpte denna produkt från Vertiv.

Läs denna garanti noggrant. Denna garanti formulerar Vertiv Corporations ("Vertiv") ansvar om en defekt mot förmodan uppstår och förklarar åtgärderna som kan vidtas under denna garanti.

Vertiv garanterar första person, firma, organisation eller bolag för vilken Vertiv-produkten ("produkten") ursprungligen installerades ("användaren") att denna produkt är och förblir fri från defekter i material och arbete under 90 dagar från användarens inköpsdatum. Användaren ska kunna registrera denna produkt när som helst inom 90 dagar från inköpsdatumet för att försäkra sig om garantistöd och åtkomst till produktuppdateringar under garantins 90-dagarsperiod. Om användaren registrerar produkten inom 90 dagar efter köp ska garantiperioden automatiskt utökas utan extra kostnad till en period på 24 månader från det att produkten först köptes. Garantiperioden för myndighetskunder och kunder i Europa är 24 månader utan att produkten behöver registreras. Denna garanti kan inte överföras eller tilldelas utan föregående skriftligt medgivande från Vertiv.

Alla villkor på användarens beställning, orderbekräftelse eller annan typ av kommunikation som inte stämmer överens med eller går utöver villkoren i denna garanti ska inte gälla eller ha någon påverkan över huvud taget.

Kundåtgärder

Vertivs hela ansvar och exklusiva åtgärds skyldighet för en produktdefekt som täcks av denna garanti är, utifrån Vertivs gottfinnande, antingen (a) reparation av produkten eller (b) byte av produkten mot en likadan eller en funktionsmässigt likvärdig produkt. **DET FINNS INGEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD RETURRÄTT ELLER ÅTERBETALNINGSRÄTT UNDER VILLKOREN I DENNA GARANTI.**

Produktreturpolicy

Under garantiperioden kan användaren kontakta Vertivs tekniska support för att rapportera eventuella problem kring defekter på material eller arbete. Vertiv förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra om en defekt i produkten finns eller inte finns. Om Vertiv bedömer att en defekt kan finnas utfärdar Vertiv ett returnummer (RMA-nummer). RMA-numret måste synas på följesedeln, köpekvittot OCH PÅ VARJE FRAKTKARTONGS UTSIDA för alla godkända produkter som ska returneras. Vertiv anger en leveransadress som måste användas för varje godkänd returprodukt. Användaren ska betala alla fraktkostnader till angiven leveransadress för varje godkänd returprodukt. Icke-godkända returer eller samfrakter nekas. Ersättningsdelar eller produkter täcks av denna garanti under den ursprungliga garantitiden som gäller för det ursprungliga köpet.

Tilldelning av garantier

Vertiv tilldelar användaren alla garantier som görs av tillverkare och leverantörer av komponenter till och tillbehör för produkten och som kan tilldelas, men Vertiv lämnar INGEN INFORMATION om effektiviteten eller omfattningen hos sådana garantier, tar INGET ANSVAR för några omständigheter som kan garanteras av sådana tillverkare och leverantörer och utökar ingen täckning under denna garanti för sådana komponenter eller tillbehör.

Villkor för icke-giltighet

DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR ELLER DEFEKTER ORSAKADE AV olyckor, missbruk, stöd, felaktig hantering eller tillämpning, elstötar, exponering mot elementen, force majeure, otillåtna ändringar eller reparationer, användning av icke-Vertiv-godkänt kablage som anslutits till apparaten, att apparaten används tillsammans med icke-jordad eller felaktigt polariserad växel- eller likström, transportolyckor eller om Vertiv-serienumret har ändrats, vanställs eller tagits bort.

PRODUKTEN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS I STYROMRÅDET ELLER NÅGON ANSLUTEN REAKTOR ELLER SÄKERHETSANORDNINGAR ELLER INOM EN KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGNS KONTROLLOMRÅDE ELLER DÅR PRODUKTERNA MÖJLIGEN KAN HA DIREKT PATIENTKONTAKT ELLER DÅR SEX (6) FOTS FRIGÅNG FRÅN EN PATIENT INTE STÄNDIGT KAN UPPRÄTHÅLLAS. PRODUKTEN FÅR ANVÄNDAS I TILLÄMPNINGAR MED LIVSUPPEHÅLLANDE ELLER LIVSUNDERSTÖDJANDE INSTRUMENT **ENDAST** NÄR ANVÄNDAREN HAR UNDERTECKNAT VERTIVS AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV HÄLSOVÅRDSAPPLIKATIONER, ANNARS GÄLLER INTE GARANTIN.

Ansvarsfriskrivning

DENNA GARANTI ERSÄTTER OCH UTESLUTER ALLA ANDRA GARANTIER, EXPRESS- ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SAMT ATT INGET INTRÅNG FÖRELIGGER.

ANVÄNDARENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE ÄR REPARATION ELLER BYTE AV VERTIV-PRODUKTEN EFTER VERTIVS EGET GOTTFINNANDE SOM FORMULERAS HÄRI.

OM ANVÄNDARENS GOTTGÖRELSE AV EN BEHÖRIG DOMSTOL INTE BEDÖMS HA FULLGJORT SITT URSPRUNGLIGA SYFTE, ÖVERSTIGER INTE VERTIVS ANSVAR FÖR SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV EGENDOM/PRODUKTENS NETTOINKÖPSPRIS.

VERTIV ANSVARAR INTE FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER SÅSOM BORTTAGNINGS-/INSTALLATIONSTJÄNSTER, STILLESTÅND ETC.

VERTIV TAR ALDRIG ANSVAR FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, FÖREDÖMLIGA ELLER ÅTFÖLJANDE SKADOR AV NÅGON SOM HELST TYP, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVNA INTÄKTER, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER DATAFÖRLUST OAVSETT OM NÅGOT YRKANDE BYGGER PÅ KONTRAKTTEORI, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR, SKADESTÅND ELLER ANNAT.

Diverse

INGEN FÖRSÄLJARE, MEDARBETARE, DISTRIBUTÖR, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER AGENT HOS VERTIV ÄR BEHÖRIG ATT GÖRA TILLÄGG I ELLER ÄNDRA VILLKOREN I DENNA GARANTI. Garantivillkor kan, om alls, endast ändras skriftligen och undertecknas av en Vertiv-tjänsteman. Denna garanti kan även utökas genom inköp av fyra (4)-årsalternativet i Vertivs avtal om hårdvaruunderhåll.

Vertivs förpliktelser under denna garanti gäller endast under förutsättning att Vertiv erhåller full betalning av produktens inköpspris och alla andra skuldbelopp inom rimlig tid. Vertiv förbehåller sig rätten att göra tillägg eller ändra villkoren i denna garanti i alla påföljande garantierbjudanden till användaren eller andra.

Om någon bestämmelse i denna garanti är eller blir ogiltiga och/eller ogenomförbara under garantiperioden ska återstående villkor och bestämmelser fortsätta i oförminskad styrka.

Denna garanti ska regleras av och tolkas under lagarna i staten Alabama utan att hänvisa till principer om internationell privaträtt.

Denna garanti, tillsammans med Vertivs försäljningsvillkor, vilka finns på www.Vertiv.com, representerar hela avtalet mellan Vertiv och användaren avseende ämnet och ersätter all föregående eller samtida muntlig eller skriftlig kommunikation, representation, överenskommelse eller avtal gällande detta ämne.

Denna produkt kan innehålla vissa komponenter som är gratis och/eller innehåller öppen källkod. För att begära ett öppen källkod-programvarupaket för komponenterna med öppen källkod som används i denna produkt (i förekommande fall), fyll i ett FOSS-ansökningsformulär på www.vertiv.com/OpenSourcePolicy.



Vertiv.com | Vertiv Headquarters, 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH, 43085, USA

© 2021 Vertiv Group Corp. Alla rättigheter förbehållna. Vertiv™ och Vertiv-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Vertiv Group Corp. Alla andra namn och logotyper som nämns häri är handelsnamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att denna information är korrekt och fullständig åtar sig Vertiv Group Corp. inget ansvar för, och friskriver sig från allt ansvar för skador som kan uppstå genom användning av denna information, eller för några fel eller utelämnanden. Specifikationer, rabatter och andra kampanjerbudanden kan ändras efter Vertivs godkännande vid meddelande.

