



Vertiv™ SmartCloset™

IT ve Ağ Kabinlerini Korumak için
Tasarlanmış Eksiksiz Çözüm



Edge'deki Sistemik Zorluklar

Sınırlı kaynaklara sahip IT ekipleri, IT ve Ağ Odaları gibi dağıtık IT ortamlarını desteklerken yeni zorluklarla karşılaşır.



Birden Fazla Tesiste Uzaktan Görünürlük



Güvenilirlik ve Plansız Kesinti Süresi



IT Altyapısı için Tasarlanmamış Tesisler



Vertiv™ SmartCloset™, Karmaşıklığı Azaltmak ve Yerleştirmeyi Basitleştirmek için Tasarlanmıştır.

Vertiv™ SmartCloset™

Ağ Kabinleri ve Dağıtık IT için özel olarak üretilmiş kabin çözümü

Hızlı

SmartCloset™, hızlı kurulumu mümkün kılmak için stoklanmış.

Sorunsuz

Kolay dağıtım sağlamak için Vertiv tarafından önceden onaylanmıştır.

Ölçeklenebilir

Standart bileşenler ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.



Güvenli IT Kabini

Vertiv™ VR Rack, kritik IT altyapısını yönetmek ve Edge konumlarının güç ve alan gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için güvenli, düzenli ve verimli bir yer sağlar.



Acil durum yedek gücü

Vertiv™ EDGE KGK, GXT5 KGK ve Vertiv™ GXE, güç koruma ve gerilim düzenleme için Line-interactive ve online çift çevrim topolojilerinde pazar lideri verimlilik sağlar. Lityum-iyon KGK teknolojisiyle de kullanılabilir.



Uzaktan İzleme

Ağ kartları, KGK'nın izleme sistemlerine entegre edilmesini sağlayarak kullanıcıların sistem durumunu ve alarmları dünyanın herhangi bir yerinde 7/24 yönetmesine olanak tanır.



Çevresel İzleme

Ağ kabini ortamındaki sıcaklığı, nemi ve çiy noktasını stratejik olarak izleyerek kritik IT altyapınızı korumaya yardımcı olur. Sensörler sadece bazı modellerde mevcuttur.



Entegre güç dağıtımı

Vertiv™ PowerIT Rack PDU'lar benzersiz güvenilirlik, üstün çok yönlülük ve güç zincirinizdeki son bağlantının güvenli olduğu konusunda iç rahatlığı sağlar. Rack PDU'lar yalnızca belirli modellerde mevcuttur.



Yatırımınız Vertiv'in sistem seviyesinde servis tekliflendirme korunuyor


Kritik altyapınız için servis çözümleriyle sizi desteklemek ve hayati uygulamalarınızın her zaman çalışmasını sağlamak için buradayız. Vertiv™ SmartCloset™, yatırımınızı ve işinizi korumaya yardımcı olacak eksiksiz bir servis teklifleri paketine sahiptir.



Montaj ve Kurulum Gereklidir

Sektör uzmanları tarafından seçilmiş olarak sunulan hazır bir çözüm bulabiliyorsanız neden ürünleri kendiniz bir araya getiresiniz?

Her Bütçeye Uygun Seçenekler



EN İYİ FİYAT

Giriş

- Kapalı 4 Dikmeli Kabin
- 2700W/3000VA 230VAC Sistem
- "Line Interactive" KGK (VRLA)
- Seçili modellerde dikey PDU
- Seçili modellerde çevresel sensör

EN İYİ DEĞER

Değer

- Kapalı 4 Direkli Kabin
- 2700 W/3000 VA 230VAC Sistem
- Online Çift Çevrim KGK
- Seçili modellerde dikey PDU

EN YÜKSEK PERFORMANS

Premium

- Kapalı 4 Direkli Kabin
- 2700W/3000VA 230VAC Sistem Derecelemesi
- Online Çift Çevrim KGK Lityum İyon
- Seçili modellerde dikey PDU
- Seçili modellerde çevresel sensör

Vertiv™ VR Rack

Her bir Vertiv™ SmartCloset™ bir Vertiv VR Rack içerir. Kabin; sunucular, depolama, anahtarlar, yönlendiriciler ve diğer cihazlar dahil olmak üzere çok çeşitli ekipmanlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Her Kabine Şunlar Dahildir:

- Tek %77 perfore tek kanatlı kilitli ön kapı.
- Ayrı %77 perfore tek kanatlı kilitli ön kapı.
- 2 iki parçalı kilitlenebilir yan paneller.
- Yüksek yoğunluklu kablo girişi üst kapak (2000 Cat 6 kablo).
- 2 19 inç EIA Rayı seti.
- 2 adet kabin boyunda PDU Montaj / kablo düzenleme aparatı.
- Düşük profilli tekerlekli ve ayarlanabilir ayaklar.
- Kabin birleştirme aparatları.
- Cıvata - somun seti.
- Donanım (50 adet M6 kafes somunu ve vidası), Kafes somunu kurulumu aleti, üst panel kablo girişi için kenar koruması, T30 / Phillips L anahtarı, T30 uzatma anahtarı içerir.
- Anahtarlar.




Daha Fazla Bilgi İçin Tarayın



Yüksek Yoğunluklu Kablo Girişi Üst Paneli

Kablo girişi için çıkarılabilir açıklıklar - ön / arka kablolama için hazır. 2000'den fazla Cat 6 kablo barındırabilir.



Kapılar

Maksimum hava debisi sağlayan, tek ve ayrı %77 perfore kapılar. Kolayca sökülmesi ve sahada ters çevrilebilmesi için kaldırılabilir menteşeler.


Çerçeve

Benzer boyuttaki kabinle karşılaştırıldığında daha kullanışlı derinlik.




Aletsiz Kablo Yönetimi

Aletsiz aksesuarların, sadece 19 inç dikey montaj rayına veya PDU / kablo düzenleme aparatlarına takılıp sardırılması yeterlidir.



Entegre 19 inç Ray Hizalama

19 inç rayların ölçüm olmadan doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar.



Ayrı Kilitlemeli Yan Paneller

Hızlı ve kolay kurulum ve montaj için. Kilitler güvenlik sağlar.



Ayarlanabilir Ayaklar

Kolay ayarlama için çerçevenin en üstünden erişilebilir.

Kablo Yönetimi Aksesuarları

Her bir Vertiv™ SmartCloset™ verimli operasyon ve daha fazla güvenilirlik için optimum organizasyona yardımcı olacak kablo düzenleme aksesuarları içerir.

Velcro Bantları



Parça Numarası: VRA1005
Adet: (10)

Dikey Kablo Düzenleyicileri



Parça Numarası: VRA1014
Adet: (2)

İsteğe Bağlı Kabin Aksesuarları

Kapatma Panelleri

Hava akışı yönetiminde sıklıkla göz ardı edilen bir bileşen olan kapama panelleri, IT ekipmanına uygun hava akışını desteklerken kabindeki kullanılmayan U alanını kapatmanıza olanak tanır.

Parça numarası	Açıklama
VRA2000	1U 19 inç Siyah Plastik Aletsiz Hava Debisi Kapama Paneli (Miktar 10)
VRA2001	1U 19 inç Siyah Plastik Aletsiz Hava Debisi Kapama Paneli (Miktar 200)

Kapak Kilitleri

Daha fazla güvenlik için Şifre - Anahtar- Kilit Mekanizmalı, Kombi kilitli kapı kolu

Parça numarası	Açıklama
VRA6023	Şifreli Kilit Kolu (Miktar 2)



VRA6023

Fırçalı Kablo Girişi

Parça numarası	Açıklama
VRA2006	Üst Panel için Kablo Geçişi Fırça Kiti (Miktar 8)



VRA2006



**Diğer Aksesuarları
Bulmak için Tarayın**

Vertiv, kablo yönetimi, hava akışı yönetimi, kapama panelleri, montaj ve fiziksel güvenlik için kapsamlı bir kabin aksesuarları portföyü sunar.

KGK Akü Yedekleme

Her Vertiv™ SmartCloset™, güç koruması ve uzaktan yönetim için bir ağ ve sunucu sınıfı KGK ve ağ kartı içerir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Hat Etkileşimli KGK

- Dalgalanma koruması
- Akü yedekleme
- Otomatik gerilim düzenleme
- Ağ Kartı (RDU120)
- 4-6 ms transfer süresi

Vertiv™ EDGE

3kVA 230VAC



Ağ Kartı Dahil (RDU120)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Destekleniyor

Online Çift Çevrim KGK

- Dalgalanma koruması
- Akü yedekleme
- Otomatik gerilim düzenleme
- Ağ Kartı (RDU120)
- + 0 sn transfer süresi
- + Frekans Düzenleme

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum İyon

3kVA 230VAC



Ağ Kartı Dahil (RDU120)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Destekleniyor

Vertiv™ Liebert® GXE

5kVA 230VAC




Ağ Kartı Dahil (RDU120)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Destekleniyor

Lityum iyon, VRLA'dan Daha İyi Performans Gösterir



3 kata kadar daha
uzun süre dayanır



Isıya
Dayanıklı



Daha Yüksek Güç
Yoğunluğu



Daha Düşük Toplam Sahip
Olma Maliyeti (TCO)

Lityum iyon
KGK hakkında
daha fazla bilgi
için burayı tarayın



Güç Dağıtımı


Belirli Vertiv™ SmartCloset™ modelleri, güvenilir güç dağıtımı sağlamak ve otomatik uyarılarla uzaktan izlemeyi mümkün kılmak için bir rack PDU içerir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

İzlenebilir PDU

- Yükseltilebilir Zeka
- Uzaktan İzleme ve Ölçüm
- Alarmlar (SNMP, e-posta, SMS)

Parça Numarası: VP4G20AD

Dikey, 230VAC 16A



IEC C13 18 çıkışları
IEC C19 2 çıkışları

Yönetilebilir PDU

- Yükseltilebilir Zeka
- Uzaktan İzleme ve Ölçüm
- Alarmlar (SNMP, e-posta, SMS)
- + Uzaktan Çıkış Kontrolü (soket bazlı açma, kapama yeniden başlatma)
- + Programlanabilir Güç Sıralama

Parça Numarası: VP5G20AG

Dikey, 230VAC 16A



21 adet U Kilitli IEC C13 Çıkışları
3 adet U Kilitli IEC C19 Çıkışları

İlave Seçenekler

Diğer PDU'lar ayrıca satın alınabilir. Vertiv, her türlü uygulama için stoklanmış ve hazır bulunan eksiksiz bir Rack PDU portföyü sunar.

- Temel
- Ölçümlü
- İzlenebilir
- Yönetilebilir



**PDU Bulucumuzu
kullanmak için
burayı tarayın**



Çevresel İzleme

Yönetilebilir PDU'lu Vertiv™ SmartCloset™ modellerinde ayrıca sıcaklık, nem ve çiy noktasını izleyen bir Ortam Sensörü bulunur.

Parça Numarası: GTHD

Ücretsiz Güç Yönetimi Yazılımı

Vertiv™ Power Insight



**Ayrıntılar
için tarayın**

Vertiv™ Power Insight 100 adede kadar Vertiv™ KGK ve Vertiv™ Rack PDU'yu yönetmek ve izlemek için web tabanlı bir çözümdür ve kullanıcı tarafından yapılandırılan parametrelere göre IT cihazlarını güvenli bir şekilde kapatmanın hızlı bir yolunu sunar.

Bağlanması ve Kontrolü Kolay

- [Vertiv.com](https://www.vertiv.com) adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Ağ tabanlı cihazlar için bildirim ve kontrol ile 100 cihaz için tesis içi ve uzaktan KGK ve Rack PDU izleme.
- Kurulum ve konfigürasyon kolaylığı için Vertiv™ Liebert® cihazlarının otomatik keşfi.

Akıllı Özelliklerle Kontrol Edilen Kapatma

- Fiziksel ve sanal sunucular için Otomatik Kapatma koruması.
- Sanal bilgi işlem yönetimi için kullanıma hazır VMWare vCenter / vSphere Entegrasyonu.
- En kritik yükler için çalışma süresini uzatmak üzere sıralı sunucu kapatma işlevi.

Tek Ekrandan Görünüm

- Kapasite yük yüzdesi, çıkış akımı, akü şarj yüzdesi ve kalan akü çalışma süresi gibi önemli veri noktalarının panelde görüntüleri.
- Sıralanabilen veya filtrelenebilen verilerle alarm görüntüleri.
- E-posta, SMS ve ekran simgeleri aracılığıyla alarm bildirimleri.
- Her bir cihaza ait özet veriler.

Kritik Sistemler için Kapsamlı Servis Desteği

Güç Güvencesi ve Acil Durum Güç Paketleri

Standart garanti ve uzatma programından daha fazlasını sağlayan bu beş yıllık koruma programları, 3 kVA'ya kadar (Acil Durumda Güç Verme) ve 3 kVA'dan büyük (Güç Güvencesi) tek faz KGK üniteleri için geçerlidir. Ekipman satın alma tarihinden itibaren altı ay içinde satın alınan programlar şunları içerir:

- Arızalı ünitenin, olay bileti kabulünden sonraki sekiz iş saati içinde önceden yenisiyle değiştirilmesi veya onarımı; bu, talepten sonra en fazla iki iş günü anlamına gelir.
- Elektronik parçaların ve arızalı akülerin %100 kapsanması, akünün yanlış kullanımı ve/veya azaltılmış özerklik hariç.
- Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden ücretsiz kargo: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Türkiye ve Birleşik Krallık.
- Profesyonel yardım hattına 7/24 erişim.

Kurulum ve Başlatma Servisleri

Kurulum ve Başlatma Servisleri, KGK veya akü kabininizin kurulması ve başlatılması için yerinde teknik destek sağlayarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hazırlanmanızı ve çalışmanızı sağlar.

SmartCloset SKU	UPS, rPDU paketi	5 yıllık kapsam: Güç acil durumu/güvencesi + PDU dağıtım acil durumu		SmartCloset Kurulumu	SmartCloset start-up	
		UPS	rPDU		START UP 8X5	START UP 24x7
VSC42EX30PLANN	EDGE-3000IRT2UXL	RUPS-PE5-005	n/a	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-VALUE-ST8X5	PS-VSC-VALUE-ST24X7
VSC42EX30PLAMV	EDGE-3000IRT2UXL, VP4G20AD	RUPS-PE5-005	RPDU-DE5R-004	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-VALUE-ST8X5	PS-VSC-VALUE-ST24X7
VSC42EX30PLASV	EDGE-3000IRT2UXL, VP5G20AG	RUPS-PE5-005	RPDU-DE5R-006	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-VALUE-ST8X5	PS-VSC-VALUE-ST24X7
VSC42EX30GLANN	GXE3-3000IRT2UXL	RUPS-PE5-004	n/a	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-ENTRY-ST8X5	PS-VSC-ENTRY-ST24X7
VSC42EX30GLAMV	GXE3-3000IRT2UXL, VP4G20AD	RUPS-PE5-004	RPDU-DE5R-004	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-ENTRY-ST8X5	PS-VSC-ENTRY-ST24X7
VSC42EX30GLASV	GXE3-3000IRT2UXL, VP5G20AG	RUPS-PE5-004	RPDU-DE5R-006	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-ENTRY-ST8X5	PS-VSC-ENTRY-ST24X7
VSC42EX30GLINN	GXT5LI-3000IRT2UXL	RUPS-PE5-006	n/a	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-PREM-ST8X5	PS-VSC-PREM-ST24X7
VSC42EX30GLIMV	GXT5LI-3000IRT2UXL, VP4G20AD	RUPS-PE5-006	RPDU-DE5R-004	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-PREM-ST8X5	PS-VSC-PREM-ST24X7
VSC42EX30GLISV	GXT5LI-3000IRT2UXL, VP5G20AG	RUPS-PE5-006	RPDU-DE5R-006	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-PREM-ST8X5	PS-VSC-PREM-ST24X7

Diğer Aksesuarlar

Aşağıdaki İsteğe Bağlı Aksesuarlar dahil değildir ancak ayrı olarak satın alınabilir.

Vertiv™ PowerIT Rack Transfer Switch

Birincil güç kaybını otomatik olarak tespit ederek ve 4-8 ms içinde alternatif güç kaynağına geçerek tek kablolu cihazlara yedek güç sağlar. Birden fazla konfigürasyon mevcuttur.




Model numarası **VA4U21A0**, 3000VA 240VAC SmartCloset modelleri ile uyumludur



**AYRINTILAR
İÇİN TARAYIN**

Önerilen Konfigürasyon



Vertiv™ Liebert® MicroPOD

Bakım baypası ve güç dağıtım aksesuarı, güç kesintisi olmadan planlı bakımı mümkün kılmak için bağlı ekipmanın şebeke gücüne manuel olarak transferini sağlar.

Zero-U Tasarımı

- Vertiv™ EDGE tek faz KGK veya Vertiv™ Liebert® GXT5 KGK'nın (3000VA ve altı) arkasına monte edilir



Model numarası **MP2-220L**, 3000VA 230VAC
SmartCloset modelleri ile uyumludur



**AYRINTILAR
İÇİN TARAYIN**

Teknik Özellikler - Giriş Modelleri

Ağ Kabini Paketi SKU'ları

VSC42EX30PLANN

VSC42EX30PLAMV

VSC42EX30PLASV

Sistem Özellikleri

G x D x Y mm (inç)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)
Ağırlık, kg (lbs)	159 (350)	166.5 (367)	168 (371)
Statik yük / Dinamik yük, kg (lbs)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)
U Alanı (Kullanılabilir)	40U	40U	40U
Rack PDU Tipi	N/A	İzlenebilir	Yönetilebilir
Kullanılabilir Çıkışlar, (Rack PDU)	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U-Lock IEC60320 C13 3 x U-Lock IEC60320 C19
KGK Topolojisi	Line-interactive	Line-interactive	Line-interactive
KGK Akü Tipi	VRLA	VRLA	VRLA
Kullanılabilir Çıkışlar, (KGK)	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C19	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320-C19	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320-C19
Çevresel İzleme	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası
Güç Değeri, VA	3000	3000	3000
Maks. IT Yüğü, Watt	2700	2700	2700

Malzeme Listesi

Kabin	VR3100	VR3100	VR3100
KGK	EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UXL
Rack PDU	N/A	VP4G20AD	VP5G20AG
İzleme	RDU 120	RDU 120	RDU 120
Sensörler	N/A	N/A	GTHD
Kabin Aksesuarları	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Teknik Özellikler - Değer Modelleri

Ağ Kabini Paketi SKU'ları	VSC42EX30GLANN	VSC42EX30GLAMV	VSC42EX30GLASV
Sistem Özellikleri			
G x D x Y mm (inç)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)
Ağırlık, kg (lbs)	157 (346)	164 (362)	166 (366)
Statik yük / Dinamik yük, kg (lbs)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)
U Alanı (Kullanılabilir)	40U	40U	40U
Rack PDU Tipi	N/A	İzlenebilir	Yönetilebilir
Kullanılabilir Çıkışlar, (Rack PDU)	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U-Lock IEC60320 C13 3 x U-Lock IEC60320 C19
KGK Topolojisi	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim
KGK Akü Tipi	VRLA	VRLA	VRLA
Kullanılabilir Çıkışlar, (KGK)	8 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	8 x IEC60320-C13 1 x IEC60230-C19	8 x IEC60320-C13 1 x IEC60230-C19
Çevresel İzleme	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası
Güç Değeri, VA	3000	3000	3000
Maks. IT Yüğü, Watt	2700	2700	2700
Malzeme Listesi			
Kabin	VR3100	VR3100	VR3100
KGK	GXE3-3000IRT2UXL	GXE3-3000IRT2UXL	GXE3-3000IRT2UXL
Rack PDU	N/A	VP4G20AD	VP5G20AG
İzleme	RDU 120	RDU 120	RDU 120
Sensörler	N/A	N/A	GTHD
Kabin Aksesuarları	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Teknik Özellikler - Premium Modeller

Ağ Kabini Paketi SKU'ları	VSC42EX30GLINN	VSC42EX30GLIMV	VSC42EX30GLISV
Sistem Özellikleri			
G x D x Y mm (inç)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)	600 x 1100 x 2000 (23.6 x 43.3 x 78.6)
Ağırlık, kg (lbs)	149 (329)	156 (345)	158 (349)
Statik yük / Dinamik yük, kg (lbs)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)
U Alanı (Kullanılabilir)	40U	40U	40U
Rack PDU Tipi	N/A	İzlenebilir	Yönetilebilir
Kullanılabilir Çıkışlar, (Rack PDU)	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U-Lock IEC60320 C13 3 x U-Lock IEC60320 C19
KGK Topolojisi	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim
KGK Akü Tipi	Lityum İyon	Lityum İyon	Lityum İyon
Kullanılabilir Çıkışlar, (KGK)	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19
Çevresel İzleme	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası
Güç Değeri, VA	3000	3000	3000
Maks. IT Yüğü, Watt	2700	2700	2700
Malzeme Listesi			
Kabin	VR3100	VR3100	VR3100
KGK	GXT5LI-3000IRT2UXL	GXT5LI-3000IRT2UXL	GXT5LI-3000IRT2UXL
Rack PDU	N/A	VP4G20AD	VP5G20AG
İzleme	RDU 120	RDU 120	RDU 120
Sensörler	N/A	N/A	GTHD
Kabin Aksesuarları	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Vertiv™ Edge Altyapısı Tek Durak Noktası

Vertiv, Edge yerleřtirmelerini basitleřtirmek için güvenilir markalardan benzersiz bir güvenilir altyapı portföyü sunar.

Liebert® | Vertiv™ PowerIT | Avocent®



Rafli Bölmeler



IT Yönetimi



Güç Dağıtımı



Yaşam Döngüsü
Servisleri



KGK



Soğutma



Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?



Bizimle iletişime geçin:
AskTheExpert@Vertiv.com

Edge portföyümüzü
görmek için tarayın



