

AVOCENT® SV300 系列 桌面式 KVM 切换器

连接和控制整个桌面



概述

主要功能

- 支持单通道和双通道模式的 DVI-I、HDMI 1.4和DP1.2，分辨率最高支持 UHD 4K
- 通过移动终端高清影音标准接口（四个 HDMI 接口）即可在连接的 HDMI 监视器上呈现移动终端的媒体

优势

- 通过一个键盘、显示器和鼠标即可访问两台至四台计算机
- 管理各源之间文件和文本的复制和粘贴
- 通过仿真进行鼠标和键盘切换，可确保连接源之间的零延迟切换
- 轻松切换音频并支持 USB 3.0（部分型号）外围设备，而不依赖于 KVM
- SV340 KVM 前面的三个 USB 3.0 端口可轻松连接外部 USB 设备，实现移动终端的快速数据传输和高速充电



规格			
型号	SV340	SV340H	SV340D
系统接口	4	4	4
控制台接口	2	2	2
显示支持	DVI-I	HDMI 1.4	DP1.2
最高分辨率	UHD 4K - 3840x2160 @ 30 Hz (通过 DVI 转 HDMI 线) D V I 双通道 - 2560x1600 @ 60 Hz (通过 DVI 线)	支持 UHD 4K 分辨率高达 3840x2160 @ 30Hz	支持 UHD 4K 分辨率高达 3840x2160 @ 30Hz
支持的硬件			
控制台外围设备	USB Type-A		
计算机外围设备	USB Type-B		
专用外围端口	3 x USB 超高速		
音频输入/输出	2 x 3.5mm 立体声母		
物理			
机壳	钢与塑料前面板		
尺寸 (宽x深x高)	342x125x56mm 13.7x5x2.2 inches		
重量	1.85 kg (3.7 lbs)		
电源			
电源要求	35W 最大内部电源		
交流输入电压	100 to 240V AC		
环境			
工作温度	32° to 104° F; 0° to 40° C		
存储温度	-4° to 140° F; -20° to 60° C		
湿度	0-80% RH, 无冷凝		
认证	CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada		
保修期	3年提前更换		



SV340D

订购详情

型号	电缆可选长度	电缆说明
SV340	CBL0120 - 6 ft., CBL0121 - 10 ft.	电缆组件、2-DVI-I/1-USB/2-AUDIO
SV340D	CBL0124 - 6 ft.	2-DISPLAYPORT/1-USB/2-AUDIO
SV340H	CBL0128 - 6 ft., CBL0129 - 10 ft.	电缆组件、2-HDMI/1-USB/2-AUDIO



维谛技术有限公司
深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋
电话：86-755-86010808
邮编：518055

售前电话：
400-887-6526

售后电话：
400-887-6510



Vertiv和Vertiv标识是Vertiv Co.的商品商标和服务商标。©Vertiv Co. 2018年版权所有。

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, (business unit) assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.