

*Riduzione della complessità delle implementazioni IT con Vertiv™ Geist™ UPDU e Facility Side Cable.*

## PDU universale

### Overview

Geist™ UPDU è l'unità rack di distribuzione dell'alimentazione più versatile e robusta sul mercato. L'ingresso di alimentazione universale si collega a qualsiasi Facility Side Cable specifico, semplificando la gestione e consentendo implementazioni rapide in tutto il mondo.



### Garanzia Superior di 5 anni

Garanzia standard di tre anni estesa a 5 anni se il prodotto viene registrato entro 120 giorni dall'acquisto.

## Facility Side Cable



16/20A, 3P+N+E (IP44)  
FSC3U001

### Applicazione universale



Adotta un approccio olistico all'infrastruttura IT globale con la PDU universale. È possibile implementare un singolo modello in ogni rack in ogni data center in tutto il mondo per migliorare la coerenza e semplificare la gestione dell'inventario.

### Configurazioni disponibili



Geist UPDU è disponibile in configurazione orizzontale e verticale, con numerose opzioni per quanto riguarda il numero, il monitoraggio e la gestione delle prese.

### Certificazione conformità



#### PDU universale

- Certificazione UL
- Marchio CE
- China RoHS e a norma RoHS
- Marchio RCM (solo EMC)

#### Facility Side Cable

- Certificazione UL
- Marchio CE
- China RoHS e a norma RoHS
- PSE

### Configurazioni di alimentazione



Ogni location seleziona il Facility Side Cable unico per la struttura. Il Facility Side Cable è disponibile in varie configurazioni di potenza globale.

## Scegliere la Vertiv™ Geist™ UPDU

**Fase 1.** Selezionare un modello di PDU in base al consumo di potenza massimo previsto del rack.

**Fase 2.** Scegliere tra una configurazione orizzontale 2U o verticale 0U e varie opzioni di configurazione di uscita.

**Fase 3.** Determinare il livello di monitoraggio e gestione desiderato. Se si seleziona un modello aggiornabile, la tecnologia può essere aggiornata man mano che i progressi tecnologici o le esigenze aziendali cambiano.

## Modelli di PDU universali Vertiv™ Geist™:

| Modello  | Tipo di Geist™ rPDU | Sottotipo di Geist™ rPDU | Orizzontale/<br>Verticale | Valutazioni Geist™ PDU                                                | Numero di interruttori | Max kW | Numero/tipologia di prese       |
|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| VP4UU0A1 | Con monitoraggio    | Livello unità            | Verticale                 | WYE 230/415V max,<br>24A 3~ Delta 208V max,<br>48A 1~ 240V max        | 3                      | 11 Kw  | 48 Combination Outlet C13 / C19 |
| VP4UV0A2 | Con monitoraggio    | Livello unità            | Verticale                 | 32A 3~ WYE 230/415V max,<br>48A 3~ Delta 208V max,<br>63A 1~ 240V max | 6                      | 22 Kw  | 30 Combination Outlet C13 / C19 |
| VP7UU0A0 | Commutata           | Monitoraggio uscite      | Verticale                 | 16A 3~ WYE 230/415V max,<br>24A 3~ Delta 208V max,<br>48A 1~ 240V max | 3                      | 11 Kw  | 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19     |
| VP7UU0A2 | Commutata           | Monitoraggio uscite      | Verticale                 | 16A 3~ WYE 230/415V max,<br>24A 3~ Delta 208V max,<br>48A 1~ 240V max | 3                      | 11 Kw  | (24) Combination Outlet C13/C19 |
| VP7UV0A3 | Commutata           | Monitoraggio uscite      | Verticale                 | 32A 3~ WYE 230/415V max,<br>48A 3~ Delta 208V max,<br>63A 1~ 240V max | 6                      | 22 Kw  | (24) Combination Outlet C13/C19 |

Per un elenco completo dei modelli Vertiv™ Geist™ UPDU disponibili, consulta l'rPDU Finder su Vertiv.com.

## Scegliere il Vertiv™ Geist™ Facility Side Cable

**Fase 4.** Identificare la potenza della struttura disponibile e/o selezionare la configurazione di alimentazione appropriata necessaria per ogni singolo luogo o regione in tutto il mondo.

## Modelli di Geist™ Facility Side Cable:

| Vertiv™ Geist™ Facility Side Cable |          |                        |                        | Interruttore (3) | Interruttore (6) |
|------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Modello                            | ASKU     | Tipo di spina          | Potenza                | kW (Max)         | kW (Max)         |
| FSC3U001                           | AB061028 | 16/20A, 3P+N+E (IP44)  | 16/20A, 230/400V WYE   | 11,0 Kw          | 11,0 Kw          |
| FSC1U001                           | AB092943 | 30/32 A, 2P+E (IP44)   | 30/32 A, 208/230 V     | 7,3 Kw           | 7,3 Kw           |
| FSC3U002                           | AA915873 | 30/32 A, 3P+N+E (IP44) | 30/32 A, 230/400 V WYE | 11,0 Kw*         | 22,0 Kw          |

\*Kw massimo limitato da interruttori magnetotermici interni