

PDU EN RACK VP7557 VERTIV™ GEIST™

Basique, Standard



PRÉSENTATION

Le PDU en rack basique Vertiv™ Geist™ offre une distribution électrique fiable à un prix concurrentiel. Le PDU basique est la solution d'entrée de gamme de l'offre de PDU en rack Vertiv Geist et propose une distribution électrique fiable de base dans tous les environnements informatiques.

Avantages

- Distribution électrique fiable à prix économique
- La fiabilité et la fonctionnalité de chaque unité sont testées - pas de tests par lots
- Personnalisation rapide et abordable, avec longueurs de cordon non standard
- Garantie standard de 3 ans, qui passe à 5 ans en cas d'enregistrement rapide du produit

Référence :

VP7557 Basique, Standard

Configuration électrique :

16A, 230/400V en étoile, 11,0kW

Configuration physique :

66in / 1683 mm Vertical

Récapitulatif produit : VP7557 -

Basique, Standard, 16A, 230/400V en étoile, triphasé, Vertical, (36) CEI C13, (6) CEI C19, cordon électrique de 3 m avec 3P+N+E (IP44), revêtement poudré noir.

Spécifications et options

Nombre d'entrées	1
Tension	230/400V en étoile
Courant	16A
VA par entrée (capacité de charge)	11,0kW
Fréquence	50/60 Hz
Protection contre la surintensité	Aucune
Commutateur	Aucune
Calibre des câbles d'alimentation	2,5 mm ² H07RN-F
Longueur des câbles d'alimentation	3m
Type de prise	IEC60309 3P + N + E, 16A, 230/400V, IP44 (protection contre les projections d'eau)
Nombre total de connecteurs/prises	42
Type de connecteur/prise n°1	CEI C13
- Nombre sur l'avant	36
- Nombre par phase	12
- Style	Bancs de 6
- Sortie maximum par connecteur/prise	10A par banc de connecteurs
- Tension par connecteur/prise	230V
Type de connecteur/prise n°2	CEI C19
- Nombre sur l'avant	6
- Nombre par phase	2
- Style	Individuel
- Sortie maximum par connecteur/prise	16A
- Tension par connecteur/prise	230V
Plage de températures de fonctionnement continues	10-45C / 50-113F
Acier solide - Revêtement poudre	Noir
Configuration	66in / 1683 mm Montage en rack vertical
7938 Kit de support pour montage en rack vertical	Oui

Spécifications et options (suite)

Matériel de montage sans outil - centre à espace central	1556 mm et 1645 mm
Garanties produits	Garantie limitée de 5 ans si produit enregistré dans les 120 jours suivant l'achat, sinon garantie par défaut de 3 ans.
Approbations d'agence/Certifications	Marquage CE
Approbations d'agence/Certifications	Conforme aux normes EN 55032 et EN 55024
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme CEI 60950-1 (certificat CB disponible)
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme RoHS
Dimensions du châssis (HxLxP)	1683mm x 51 mm x 51 mm

