

PDU PARA RACK VERTIV™ GEIST™ VP7553

Básica, Estándar



DESCRIPCIÓN GENERAL

La PDU para rack básica Vertiv™ Geist™ ofrece distribución de potencia fiable a precio competitivo. La PDU básica es la solución de nivel inicial de la familia de PDU para rack Vertiv Geist, que proporciona una distribución de potencia básica y fiable en todos los entornos de TI.

Beneficios

- Distribución de potencia fiable a bajo coste
- Cada unidad se somete a pruebas en cuanto a fiabilidad y funcionalidad; no se realizan pruebas por lotes
- Personalización rápida y económica, incluidas longitudes de cable no estándar
- Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro anticipado del producto

Código de producto:

VP7553 Básica, Estándar

Configuración de alimentación:

32 A, 230 V y 7,3 kW

Configuración física:

66 pulgadas (1.683 mm) Vertical

Resumen del producto: VP7553 —

Básica, Estándar, 32 A, 230 V, Vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, con disyuntor, Cable de alimentación de 3 m con 2P+E (IP44), Pintura electroestática negra.

Especificaciones y opciones

Cantidad de entradas	1
Tensión	230V
Corriente	32 A
VA por entrada (capacidad de carga)	7,3kW
Frecuencia	50/60 Hz
Protección contra sobrecorriente	(2) Disyuntores magnéticos unipolares de 16 A
Switch	Combinación de disyuntor/conmutador
Calibre del cable de alimentación	4 mm² H07RN-F
Longitud del cable de alimentación	3m
Tipo de enchufe	IEC60309 2P + E, 32 A, 250 V, a prueba de salpicaduras IP44
Cantidad total combinada de receptáculos/enchufes	24
Receptáculo/enchufe tipo 1	IEC C13
- Cantidad en la cara anterior	20
- Cantidad por disyuntor	10
- Estilo	Bancos de 2
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	10 A por banco de receptáculos
- Tensión por receptáculo/enchufe	230V
Receptáculo/enchufe tipo 2	IEC C19
- Cantidad en la cara anterior	4
- Cantidad por disyuntor	2
- Estilo	Individual
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	16 A
- Tensión por receptáculo/enchufe	230V
Rango de temperatura de funcionamiento continuo	10-45 °C (50-113 °F)
Acero de alta resistencia, acabado con pintura electroestática	Negro

Especificaciones y opciones (continuación)

Configuración	66 pulgadas (1.683 mm) Montaje en rack vertical
Kit de soporte de montaje vertical 7938	Sí
Piezas metálicas de montaje sin herramientas: distancia de centro a centro	1.556 mm y 1.645 mm
Garantía del producto	Garantía limitada de 5 años si se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra; de lo contrario, la garantía predeterminada es de 3 años
Certificación/aprobaciones de organismos	Cumple con RoHS
Certificación/aprobaciones de organismos	Cumple con las normas EN 55032 y EN 55024
Certificación/aprobaciones de organismos	Cumple con la norma IEC 60950-1 (certificado CB disponible)
Certificación/aprobaciones de organismos	Marcado CE
Dimensiones del chasis (Al. x An. x Pr.)	1.683 mm x 51 mm x 51 mm
Forma (D)	37mm

