


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



OUTPUT POWER

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
B	L2-L3	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
C	L3-L1	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
D	L1-L2	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
E	L2-L3	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16
F	L3-L1	3xC13, 1xC19	200-240	12/16	16

INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	IEC 60309	3/PE	50/60	200-240	60	48

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

RoHS COMPLIANT

AGENCY COMPLIANCE:
 - UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
 - FCC certification
 - CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

ENVIRONMENTAL RATING:
 OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

- NOTES:**
 1. UNIT DIMENSIONS: 1826.5 mm (71.9") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W
 2. UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs
 3. SHIPPING DIMENSIONS: 2017 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W
 4. SHIPPING WEIGHT: 6.8 kg / 15 lbs
 5. (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<p>Dimensions in mm</p>	Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish	Werkstoff / Material	Gewicht: Weight: -
	-		-	-	-
	Drawn	Date	Name	Bezeichnung / Description	
	10/12/15	Blass	MPH2-NCV_3P4W-60A_18N-60		
	10/12/15	Votýpka	Input and Branch Metered + Outlet Switched		
	-	-	Zeichnungs-Nr. / Drawing no.		
			MPHC1125		
			Maßstab Scale		
			1:5		
			Verwendet in / Used in		
			-		
			Blatt/Sheet		
			1/1		
Rev.	Change	Date	Name		
B	18131	02.06.2017	Petrů		