

Descripción General

Las rPDU con monitoreo a nivel de unidad ofrecen una distribución eléctrica confiable para el equipo crítico de TI, así como una visualización completa del consumo energético a nivel de entrada por medio del acceso remoto a la red.

Beneficios

- Una distribución eléctrica confiable con opciones de monitoreo local y remoto de la potencia a nivel de salida ofrece un acceso rápido a información crítica sobre el consumo energético para evaluar las tendencias de consumo y maximizar el tiempo operativo.
- La cadena margarita a prueba de fallos con RSTP permite una conexión inteligente de las rPDU y garantiza la transmisión de los datos incluso cuando ocurre una interrupción en la red.
- Garantía estándar de 1 año.

N.º de parte: EP4G90A1

Número de modelo: VC1HDC6A30B6DXX

Categoría: Con monitoreo

Subcategoría: A nivel de unidad

Configuración de alimentación: 32 A, 230 V/400 V en conexión estrella, 22.0 kW

Configuración física: 81 pulg./2050 mm, vertical

Resumen del producto:

VP4G90A1 - rPDU, monitoreo a nivel de unidad, 32 A, 230/400 V en conexión estrella, 22,0 kW, vertical, (30) conectores con bloqueo IEC C13, (6) conectores con bloqueo manual IEC C19, cable de alimentación de 254 mm con 3F+N+E (IP44), acabado en color negro.

Monitoreo:


Cadena margarita. Monitoreo de alimentación de entrada con monitoreo de la corriente a nivel de disyuntor. Conectividad Ethernet. Pantalla local LED de alta visibilidad.

Tipo de conector:




3F + N + E (IP44)

Receptáculo:



Conector con bloqueo manual IEC C13 (Cantidad: 30)



Conector con bloqueo manual IEC C19 (Cantidad: 6)

Color de carcasa:



Opciones y especificaciones del producto

Características del sistema

Monitoreo	Monitoreo de alimentación de entrada con monitoreo de la corriente a nivel de disyuntor. Conectividad Ethernet en cadena margarita. Pantalla local LED de alta visibilidad
Monitoreo nivel 1	Agregado - Monitoreo de unidad total (kWh, W, VA, FP) Mediciones de alimentación de conformidad con ANSI C12.1 y IEC 62053-21 al 1 % de requisitos de categoría de precisión
Monitoreo nivel 2	Fase (A, B, C). Monitoreo (kWh, W, VA, FP, V, A) Mediciones de alimentación de conformidad con ANSI C12.1 y IEC 62053-21 al 1 % de requisitos de categoría de precisión
Monitoreo nivel 3	Monitoreo de circuito/disyuntor (A) Mediciones de corriente de circuito/disyuntor probadas y verificadas de forma independiente con una precisión del 2 %
Cantidad de entradas	1
Voltaje	200-240/346-415 V en conexión estrella
Corriente	32 A x 3 fases en conexión estrella
VA por entrada (Capacidad de carga)	22,0 kW (230 V)
Frecuencia	50/60 Hz
Protección contra sobrecorrientes	(6) Disyuntores magnéticos monofásicos de 16 A
Conmutador	Combinación de disyuntor/conmutador
Pantalla digital desplazable/giratoria	Sí
Calibre del cableado de alimentación	6 mm². H07RN-F
Longitud del cableado de alimentación	3 m/ 10ft
Tipo de conector	IEC60309. 3F+N+E, 32 A, 250 V, a prueba de salpicaduras IP44
Cantidad total combinada de receptáculos/enchufes	36
Tipo de receptáculo/enchufe #1	Conector con bloqueo manual IEC C13
- Cantidad	30
- Cantidad por disyuntor	5
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	10 A
- Voltaje por receptáculo/enchufe	230 V
Tipo de receptáculo/enchufe #2	Conector con bloqueo manual IEC C19
- Cantidad	6
- Cantidad por disyuntor	1
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	16 A
- Voltaje por receptáculo/enchufe	230 V
Conexión de red	Dual 10/100Mbps Ethernet
Protocolos soportados	ARP, IPv4, IPv6, ICMP, ICMPv6, NDP, TCP, UDP, RSTP, STP, DNS, HTTP, HTTPS (TLSv1.3), SMTP, SMTPS, Modbus TCP/IP, DHCP, SNMP (V1/V2c/V3), LDAP, TACACS+, RADIUS, NTP, SSH y Syslog
Formatos de acceso a datos	CSV datalog, JSON API, JSON datalog
Botón de reinicio de IP	Sí
Botón de reinicio forzado	Sí
Temperatura operativa máxima	45 °C/ 113 °F
Acero pesado - Acabado en color negro	Negro
Configuración	0 U, vertical
HW de montaje sin herramientas: de centro a centro	1560 mm y 1645 mm (soporte de montaje vertical incluido)
Garantía del producto	Garantía estándar de 1 año
Certificación/Aprobaciones normativas	Marcado CE
Certificación/Aprobaciones normativas	Marcado FCC
Certificación/Aprobaciones normativas	Cumplimiento con IEC 62368-1
Certificación/Aprobaciones normativas	Cumplimiento con EN 55032 y EN 55035
Certificación/Aprobaciones normativas	RoHS
Dimensiones de carcasa (largo, ancho, fondo)	2050 mm x 51 mm x 58 mm
Peso de envío	11,9 kg