



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



#10-32 BLIND PEM NUT
(REQUIRED FOR TOOLLESS MOUNTING)
3 PLACES



AGENCY COMPLIANCE:
UL & c-UL Listed 60950
RoHS Compliant
FCC Part 15 Class A Conformance

ENVIRONMENTAL RATING:
Maximum Operating Temperature: 60C / 140F

NOTES
UNIT DIMENSIONS: 70in x 2.25in x 2.6in / 1778mm x 58mm x 66mm
SHIPPED WEIGHT: 30lbs (13.61kg)
SHIPPING DIMENSIONS: 86in x 9in x 7in / 2172mm x 223mm x 159mm
Toolless Mounting Hardware 61.25in / 1556mm and 64.75in / 1645mm, and 7938 Vertical Mounting Bracket Kit

D OUTPUT POWER

CIRCUIT	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER CIRCUIT
1	A-B	2xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
2	B-C	2xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
3	C-A	2xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
4	A-B	2xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
5	B-C	2xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
6	C-A	2xC13, 2xC19	200-240	12/16	16

E INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 FT	IEC 60309 IP67	3/PE	50/60 Hz	200-240V	60	48

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1%
CURRENT	±1% - Input Current ±2% - Circuit/Breaker Current

		Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -	
		-		-		-		-	
Dimensions in mm		Drawn	Date		Name		Bezeichnung / Description		
		Checked	26/06/18		SW		Monitored, Outlet Level, Vertical, 60A, 208V Delta, (12)U-Lock C13/(12)U-Lock C19		
		Approved	-		-		Zeichnungs-Nr. / Drawing no.		
-		-		-		-		Zeichnungs-Nr. / Drawing no. VP4551V	
-		-		-		-		Maßstab Scale 1:6	
Rev.	Change	Date	Name				Verwendet in / Used in		Blatt/Sheet
-	-	-	-		-		-		1/1