



Vertiv™ SmartCloset™

IT ve Ağ Kabinlerini Korumak
için Tasarlanmış Eksiksiz Çözüm



Edge'deki Sistemik Zorluklar

Sınırlı kaynaklara sahip IT ekipleri, IT ve Ağ Odaları gibi dağıtık IT ortamlarını desteklerken yeni zorluklarla karşılaşır.



Birden Fazla Tesiste Uzaktan Görünürlük



Güvenilirlik ve Plansız Kesinti Süresi



IT Altyapısı için Tasarlanmamış Tesisler



Vertiv™ SmartCloset™, Karmaşıklığı Azaltmak ve Yerleştirmeyi Basitleştirmek için Tasarlanmıştır.

Vertiv™ SmartCloset™

Ağ Kabinleri ve Dağıtık IT için özel olarak üretilmiş kabin çözümü

Hızlı

SmartCloset™, hızlı yerleştirmeyi mümkün kılmak için stoklanmış.

Sorunsuz

Kolay yerleştirme sağlamak için Vertiv tarafından önceden onaylanmıştır.

Ölçeklenebilir

Standart bileşenler ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.



Güvenli IT Kabini

Vertiv™ VR Rack, kritik IT altyapısını yönetmek ve Edge konumlarının güç ve alan gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için güvenli, düzenli ve verimli bir yer sağlar.



Acil durum yedek gücü

Vertiv™ EDGE KGK ve GXT5 KGK, güç koruma ve gerilim düzenleme için hat etkileşimli ve online çift çevrim topolojilerinde pazar lideri verimlilik sağlar. Lityum-iyon KGK teknolojisiyle de kullanılabilir.



Uzaktan İletişimler

Ağ kartları, KGK'nın izleme sistemlerine entegre edilmesini sağlayarak kullanıcıların sistem durumunu ve alarmları dünyanın herhangi bir yerinde 7/24 yönetmesine olanak tanır.



Çevresel İzleme

Ağ kabini ortamındaki sıcaklığı, nemi ve çiy noktasını stratejik olarak izleyerek kritik IT altyapınızı korumaya yardımcı olur. Sensörler sadece bazı modellerde mevcuttur.



Entegre güç dağıtımı

Vertiv™ Geist™ Rack PDU'lar benzersiz güvenilirlik, üstün çok yönlülük ve güç zincirinizdeki son bağlantının güvenli olduğu konusunda iç rahatlığı sağlar. Rack PDU'lar yalnızca belirli modellerde mevcuttur.



Yatırımınız Vertiv'in sistem seviyesinde garantisizle korunuyor

Kritik altyapınız için servis çözümleriyle sizi desteklemek ve hayati uygulamalarınızın her zaman çalışmasını sağlamak için buradayız. Vertiv™ SmartCloset™, yatırımınızı ve işinizi korumaya yardımcı olacak eksiksiz bir servis teklifleri paketine sahiptir.



Montaj ve Kurulum Gereklidir

Endüstri uzmanları tarafından seçki olarak sunulan hazır bir çözüm bulabiliyorsanız
neden ürünleri kendiniz bir araya getiresiniz?

Her Bütçeye Uygun Seçenekler



EN İYİ FİYAT

Giriş

- Kapalı 4 Direkli Kabin
- 2700W/3000VA 230VAC Sistem
- Hat Etkileşimli KGK (Lityum iyon veya VRLA)
- Seçili modellerde dikey PDU
- Seçili modellerde çevresel sensör

EN İYİ DEĞER

Değer

- Kapalı 4 Direkli Kabin
- 3000W/3000VA 230VAC Sistem
- Online Çift Çevrim KGK (Lityum-iyon veya VRLA)
- Seçili modellerde dikey PDU
- Seçili modellerde çevresel sensör

EN YÜKSEK PERFORMANS

Premium

- Kapalı 4 Direkli Kabin
- 5000W/5000VA 230VAC Sistem Derecelemesi
- Online Çift Çevrim KGK (Yalnızca VRLA – GXT5-5000IRT5UXLE)
- Seçili modellerde dikey PDU

Vertiv™ VR Rack

Her bir Vertiv™ SmartCloset™ bir Vertiv VR Rack içerir. Kabin; sunucular, depolama, anahtarlar, yönlendiriciler ve diğer cihazlar dahil olmak üzere çok çeşitli ekipmanlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Her Kabine Şunlar Dahildir:

- Tek %77 delikli kilitleme ön kapısı.
- Ayrı %77 delikli arka kapak.
- 2 çift ayrı kilitleme kenar paneli.
- Yüksek yoğunluklu kablo girişi üst kapağı (2000 Cat 6 kablo).
- 2 19 inç EIA Rayı seti.
- 2 tam yükseklikte kabin PDU Montaj / kablo yönetimi aparatı (her kenarda bir adet).
- Düşük profilli tekerlekli ve ayarlanabilir ayaklar.
- Bölme oluşturma aparatları.
- Cıvatalama aparatları.
- Donanım (50 adet M6 kafes somunu ve vidası), Kafes somunu kurulumu aleti, üst panel kablo girişi için edge koruması, T30 / Phillips L anahtarı, T30 uzatma anahtarı içerir.
- Anahtarlar.




**Daha Fazla Bilgi
İçin Tarayın**



Yüksek Yoğunluklu Kablo Girişi Üst Paneli

Kablo girişi için çıkarılabilir açıklıklar - ön / arka kablolama için hazır. 2000'den fazla Cat 6 kablo barındırabilir.



Kapılar

Maksimum hava debisi sağlayan, tek ve ayrı %77 delikli kapılar. Kolayca sökülmesi ve sahada ters çevrilebilmesi için kaldırılabilir menteşeler.

Çerçeve

Benzer boyuttaki kabinle karşılaştırıldığında daha kullanışlı derinlik.




Aletsiz Kablo Yönetimi

Yalnızca 19 inç dikey montaj rayına veya PDU / kablo yönetimi braketlerine aletsiz aksesuarların takılıp sardırılması gerekir.



Entegre 19 inç Ray Hizalama

19 inç rayların ölçüm olmadan doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar.



Ayrı Kilitlemeli Yan Paneller

Hızlı ve kolay kurulum ve montaj için. Kilitler güvenlik sağlar.



Ayarlanabilir Ayaklar

Kolay ayarlama için çerçevenin en üstünden erişilebilir.

Kablo Yönetimi Aksesuarları

Her bir Vertiv™ SmartCloset™ verimli operasyon ve daha fazla güvenilirlik için optimum organizasyona yardımcı olacak kablo yönetim aksesuarları içerir.

Velcro Bantları



Parça Numarası: VRA1005
Adet: (10)

Dikey Kablo Yöneticileri




Parça Numarası: VRA1014
Adet: (2)

İsteğe Bağlı Kabin Aksesuarları

Kapatma Panelleri

Hava akışı yönetiminde sıklıkla göz ardı edilen bir bileşen olan kapama panelleri, IT ekipmanına uygun hava akışını desteklerken kabindeki kullanılmayan U alanını kapatmanıza olanak tanır.

Parça numarası	Açıklama
VRA2000	1U 19 inç Siyah Plastik Aletsiz Hava Debisi Kapama Paneli (Miktar 10)
VRA2001	1U 19 inç Siyah Plastik Aletsiz Hava Debisi Kapama Paneli (Miktar 200)
VRA2002	19 inç Levha Metal Hava Akışı Kapama Paneli Kiti (1U, 2U, 4U, 8U) Siyah (Miktar her boyuttan 1)
VRA2003	1U 19" Levha Metal Hava Debisi Kapama Paneli Kiti Siyah (Miktar 2) Siyah



VRA2002

Kapak Kilitleri

Daha fazla güvenlik için kilitleme kabini kolu.

Parça numarası	Açıklama
VRA6023	Şifreli Kilit Kolu (Miktar 2)



VRA6023

Kablo Geçiş Fırça Kiti

Parça numarası	Açıklama
VRA2006	Üst Panel için Kablo Geçiş Fırça Kiti (Miktar 8)



VRA2006



**Diğer Aksesuarları
Bulmak için Tarayın**

Vertiv, kablo yönetimi, hava akışı yönetimi, kapama panelleri, montaj ve fiziksel güvenlik için kapsamlı bir kabin aksesuarları portföyü sunar.

KGK Akü Yedekleme

Her Vertiv™ SmartCloset™, güç koruması ve uzaktan yönetim için bir ağ ve sunucu sınıfı KGK ve ağ kartı içerir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Hat Etkileşimli KGK

- Dalgalanma koruması
- Akü yedekleme
- Otomatik gerilim düzenleme
- Ağ Kartı (IS-UNITY-SNMP)
- Aküye 4-6 ms transfer süresi

Vertiv™ EDGE

3kVA 230VAC



Ağ Kartı Dahil (IS-UNITY-SNMP)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Destekleniyor

Vertiv™ Edge Lityum İyon

3kVA 230VAC



Ağ Kartı Dahil (IS-UNITY-SNMP)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Desteklenmiyor

Online Çift Çevrim KGK

- Dalgalanma koruması
- Akü yedekleme
- Otomatik gerilim düzenleme
- Ağ Kartı (RDU101)
- + Aküye sıfır transfer süresi
- + Frekans Düzenleme

Vertiv™ Liebert® GXT5

5kVA 230VAC veya 3kVA 240VAC



Ağ Kartı Dahil (RDU101)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Destekleniyor


Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum İyon

3kVA 230VAC




Ağ Kartı Dahil (RDU101)
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi Destekleniyor


Lityum iyon, VRLA'dan Daha İyi Performans Gösterir



3 kata kadar daha
uzun süre dayanır



Isıya
Dayanıklı



Daha Yüksek Güç
Yoğunluğu



Daha Düşük Toplam Sahip
Olma Maliyeti (TCO)

Lityum iyon
KGK hakkında
daha fazla bilgi
için burayı tıklayın



Güç Dağıtımı

Belirli Vertiv™ SmartCloset™ modelleri, güvenilir güç dağıtımı sağlamak ve otomatik uyarılarla uzaktan izlemeyi mümkün kılmak için bir rack PDU içerir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

İzlenen PDU

- Yükseltilebilir Zeka
- Uzaktan İzleme ve Ölçüm
- Alarmlar (SNMP, e-posta, SMS)

Parça Numarası: VP8858

Dikey, 230VAC 16A



IEC C13 18 çıkışları
IEC C19 2 çıkışları

Anahtarlı PDU

- Yükseltilebilir Zeka
- Uzaktan İzleme ve Ölçüm
- Alarmlar (SNMP, e-posta, SMS)
- + Uzaktan Çıkış Kontrolü (açık, kapalı, yeniden başlatma)
- + Programlanabilir Güç Sıralama

Parça Numarası: VP8959EU3

Dikey, 230VAC 16A



21 adet U Kilitli IEC C13 Çıkışları
3 adet U Kilitli IEC C13 Çıkışları

İlave Seçenekler

Diğer PDU'lar ayrıca satın alınabilir. Vertiv, her türlü uygulama için stoklanmış ve hazır bulunan eksiksiz bir Rack PDU portföyü sunar.

- Temel
- Ölçümlü
- İzlenen
- Anahtarlı



PDU Bulucumuzu
kullanmak için
burayı tarayın




Çevresel İzleme

Anahtarlı PDU'lu Vertiv™ SmartCloset™ modellerinde ayrıca sıcaklık, nem ve çiy noktasını izleyen bir Ortam Sensörü bulunur.

Parça Numarası: GTHD

Ücretsiz Güç Yönetimi Yazılımı

Vertiv™ Power Insight



Ayrıntılar
için tarayın

Vertiv™ Power Insight 100 adede kadar Vertiv™ KGK ve Vertiv™ Rack PDU'yu yönetmek ve izlemek için web tabanlı bir çözümdür ve kullanıcı tarafından yapılandırılan parametrelere göre IT cihazlarını güvenli bir şekilde kapatmanın hızlı bir yolunu sunar.

Bağlanması ve Kontrolü Kolay

- Vertiv.com adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Ağ tabanlı cihazlar için bildirim ve kontrol ile 100 cihaz için tesis içi ve uzaktan KGK ve Rack PDU izleme.
- Kurulum ve konfigürasyon kolaylığı için Vertiv™ Liebert® cihazlarının otomatik keşfi.

Akıllı Özelliklerle Kontrol Edilen Kapatma

- Fiziksel ve sanal sunucular için Otomatik Kapatma koruması.
- Sanal bilgi işlem yönetimi için kullanıma hazır VMWare vCenter / vSphere Entegrasyonu.
- En kritik yükler için çalışma süresini uzatmak üzere sıralı sunucu kapatma işlevi.

Tek Ekrandan Görünüm

- Kapasite yük yüzdesi, çıkış akımı, akü şarj yüzdesi ve kalan akü çalışma süresi gibi önemli veri noktalarının panelde görünümeleri.
- Sıralanabilen veya filtrelenebilen verilerle alarm görünümeleri.
- E-posta, SMS ve ekran simgeleri aracılığıyla alarm bildirimleri.
- Her bir cihaza ait özet veriler.

İsteğe Bağlı Uzaktan İzleme Yazılımı

Vertiv™ Environet™ Alert



Ayrıntılar
için tarayın

Satıcıdan bağımsız veri merkezi altyapı izleme yazılımı, kesinti süresini önlemeye yardımcı olur ve operasyonel maliyetleri azaltır.

Satıcıdan Bağımsız

- Tek bir platformda kapsamlı görünürlük için tüm cihaz filonuzu destekler.

Ölçeklenebilir Platform

- Herhangi bir boyuttaki yerleştirmeyi ve bütçeyi desteklemek için cihaz sayısına dayalı planlar.


Özelleştirilebilir Pano

- En çok ihtiyacınız olan verilere odaklanmak için kendi görünümlerinizi seçin.

Operasyonları Bağlayın

- Operasyonlarınızın tam bir resmini elde etmek için DCIM ve BMS'nizi bağlayın.

Hızlı Müdahale için Vertiv™ LIFE™ Uzaktan Arıza Tespiti Servisleri



Çalışma süresi güvencesi

- Eğilimlerin ve çalışma anormalliklerinin erken tespiti için sürekli izleme.
- Alarm ve durum mesajlarının analizi ve yorumlanması.

Hızlı olay yanıtı

- Analiz için otomatik veri iletimi.
- Eş zamanlı arıza tespiti ve mühendisin sahaya yönlendirilmesi.
- Düzeltici bakım için parçaların sevkiyatı.

Artan bilgiler ve yönetim kolaylığı

- Sistem sağlığını etkileyebilecek çalışma koşullarının bildirilmesi.
- Periyodik eğilim ve analiz raporları.
- İş sürekliliğini sağlamak için uzaktan ve tesis içi servislerin entegrasyonu.

Güç Güvencesi Paketi



Vertiv'in özel Güç Güvencesi Paketi, kritik tek faz KGK sistemleri için kullanım ömrü boyunca güç yönetimi sunarak, KGK desteğinin tüm yönlerini çevreleyen endişeleri ortadan kaldırır.

- 500VA – 10kVA arası Vertiv™ Liebert® APS, Vertiv™ EDGE ve Vertiv™ Liebert® GXT KGK ürünleriyle birlikte sunulur.
- Kurulum ve başlatma servisleri.
- Beş yıllık, sorunsuz koruma planı.
- KGK/akünün güvenli bir şekilde imhası.
- 7 gün 24 saat yerinde acil durum müdahalesi.
- Parça ve işçilik kapsamı.

Güç Sürekliliği Servisleri



Vertiv™ Güç Sürekliliği Servisleri, Vertiv Liebert GXT ve Vertiv EDGE sistemleri için, genellikle küçük veya uzak tesislerde bir IT ağının Edge'inde kullanılan eksiksiz bir akü ve KGK değişimi servisleri serisidir. Hayati önem taşıyan uygulamalarınız için sürekli güç sağlamaya yardımcı olan üç servis seviyesi:


- KGK restorasyon servisleri, IT kaynaklarınızın kurulması için Vertiv'den gönderilen yeni bir KGK akü paketi içerir.
- KGK yenilemesi; yeni bir akü paketini, fabrikada yetkilendirilmiş teknisyenlerimiz tarafından kurulum ve başlatmayı, sağlık kontrolünü, harcanan akü çıkarma ve imhasını, isteğe bağlı iki yıllık servis sözleşmesini ve isteğe bağlı uzaktan servisleri içerir.
- KGK değişimi; kurulum, başlatma, eski ekipmanların kaldırılması ve imhası, isteğe bağlı beş yıllık koruma planı ve isteğe bağlı uzaktan servislerle yeni bir KGK içerir.

Diğer Aksesuarlar

Aşağıdaki İsteğe Bağlı Aksesuarlar dahil değildir ancak ayrı olarak satın alınabilir.

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

Birincil güç kaybını otomatik olarak tespit ederek ve 4-8 ms içinde alternatif güç kaynağına geçerek tek kablolu cihazlara yedek güç sağlar. Birden fazla konfigürasyon mevcuttur.



Model numarası **VA4G9100**, 5000VA 230VAC SmartCloset modelleri ile uyumludur
Model numarası **VA4U2100**, 3000VA 240VAC SmartCloset modelleri ile uyumludur



**AYRINTILAR
İÇİN TARAYIN**

Önerilen Konfigürasyon



Vertiv™ Liebert® MicroPOD

Bakım baypası ve güç dağıtım aksesuarı, güç kesintisi olmadan planlı bakımı mümkün kılmak için bağlı ekipmanın şebeke gücüne manuel olarak transferini sağlar.

Zero-U Tasarımı

- Vertiv™ EDGE tek faz KGK veya Vertiv™ Liebert® GXT5 KGK'nın (3000VA ve altı) arkasına monte edilir



Model numarası **MP2-220L**, 3000VA 230VAC
SmartCloset modelleri ile uyumludur



**AYRINTILAR
İÇİN TARAYIN**

Teknik Özellikler - Giriş Modelleri

Ağ Dolabı Paketi SKU'ları	VSC42EX30PLANN	VSC42EX30PLAMV	VSC42EX30PLASV	VSC42EX30PLINN	VSC42EX30PLIMV	VSC42EX30PLISV
Sistem Özellikleri						
G x D x Y mm (inç)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)
Ağırlık, kg (lbs)	159 (350)	166,5 (367)	168 (371)	151 (334)	159 (350)	160 (354)
Statik yük / Dinamik yük, kg (lbs)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)
U Alanı (Kullanılabilir)	40U	40U	40U	40U	40U	40U
Rack PDU Tipi	N/A	İzlenen	Anahtarlı	N/A	İzlenen	Anahtarlı
Kullanılabilir Çıkışlar, (Rack PDU)	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U Kilidi IEC60320 C13 3 x U Kilidi IEC60320 C19	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U Kilidi IEC60320 C13 3 x U Kilidi IEC60320 C19
KGK Topolojisi	Hat Etkileşimli	Hat Etkileşimli	Hat Etkileşimli	Hat Etkileşimli	Hat Etkileşimli	Hat Etkileşimli
KGK Akü Kimyası	VRLA	VRLA	VRLA	Lityum İyon	Lityum İyon	Lityum İyon
Kullanılabilir Çıkışlar, (KGK)	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C19	3 + 3 x IEC60320 C13	3 + 3 x IEC60320 C13	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C19	3 + 3 x IEC60320 C13	3 + 3 x IEC60320 C13
Çevresel İzleme	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası
Güç Değeri, VA	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maks. IT Yüğü, Watt	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Garanti ve Servis						
Standart Garanti	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	5 Yıllık, Sistem Düzeyi	5 Yıllık, Sistem Düzeyi	5 Yıllık, Sistem Düzeyi
Malzeme Listesi						
Kabin	VR3100	VR3100	VR3100	VR3100	VR3100	VR3100
KGK	EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UXL	EDGELI-3000IRT2U	EDGELI-3000IRT2U	EDGELI-3000IRT2U
Rack PDU	N/A	VP8858	VP8959EU3	N/A	VP8858	VP8959EU3
İzleme	IS-UNITY-SNMP	IS-UNITY-SNMP	IS-UNITY-SNMP	IS-UNITY-SNMP	IS-UNITY-SNMP	IS-UNITY-SNMP
Sensörler	N/A	N/A	GTHD	N/A	N/A	GTHD
Kabin Aksesuarları	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Teknik Özellikler - Değer Modelleri

Ağ Dolabı Paketi SKU'ları	VSC42EX30GLANN	VSC42EX30GLAMV	VSC42EX30GLASV	VSC42EX30GLINN	VSC42EX30GLIMV	VSC42EX30GLISV
Sistem Özellikleri						
G x D x Y mm (inç)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)
Ağırlık, kg (lbs)	157 (346)	164 (362)	166 (366)	149 (329)	156 (345)	158 (349)
Statik yük / Dinamik yük, kg (lbs)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)	1360 (3000) / 1022 (2250)
U Alanı (Kullanılabilir)	40U	40U	40U	40U	40U	40U
Rack PDU Tipi	N/A	İzlenen	Anahtarlı	N/A	İzlenen	Anahtarlı
Kullanılabilir Çıkışlar, (Rack PDU)	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U Kilidi IEC60320 C13 3 x U Kilidi IEC60320 C19	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U Kilidi IEC60320 C13 3 x U Kilidi IEC60320 C19
KGK Topolojisi	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim
KGK Akü Kimyası	VRLA	VRLA	VRLA	Lityum İyon	Lityum İyon	Lityum İyon
Kullanılabilir Çıkışlar, (KGK)	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	6 x IEC60320-C13	6 x IEC60320-C13	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	6 x IEC60320-C13	6 x IEC60320-C13
Çevresel İzleme	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası
Güç Değeri, VA	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maks. IT Yüğü, Watt	3000W	3000W	3000W	2700	2700	2700
Garanti ve Servis						
Standart Garanti	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	5 Yıllık, Sistem Düzeyi	5 Yıllık, Sistem Düzeyi	5 Yıllık, Sistem Düzeyi
Malzeme Listesi						
Kabin	VR3100	VR3100	VR3100	VR3100	VR3100	VR3100
KGK	GXT5-3000IRT2UXLE	GXT5-3000IRT2UXLE	GXT5-3000IRT2UXLE	GXT5LI-3000IRT2UXL	GXT5LI-3000IRT2UXL	GXT5LI-3000IRT2UXL
Rack PDU	N/A	VP8858	VP8959EU3	N/A	VP8858	VP8959EU3
İzleme	RDU101	RDU101	RDU101	RDU101	RDU101	RDU101
Sensörler	N/A	N/A	GTHD	N/A	N/A	GTHD
Kabin Aksesuarları	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Teknik Özellikler - Premium Modeller

Ağ Dolabı Paketi SKU'ları	VSC42EX50GLANN	VSC42EX50GLAMV	VSC42EX50GLASV
Sistem Özellikleri			
G x D x Y mm (inç)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)
Ağırlık, kg (lbs)	195 (429)	202 (446)	204 (449)
Statik yük / Dinamik yük, kg (lbs)	37U	37U	37U
U Alanı (Kullanılabilir)	37U	37U	37U
Rack PDU Tipi	N/A	İzlenen	Anahtarlı
Kullanılabilir Çıkışlar, (Rack PDU)	N/A	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U Kilidi IEC60320 C13 3 x U Kilidi IEC60320 C19
KGK Topolojisi	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim	Çevrimiçi Çift Çevrim
KGK Akü Kimyası	VLRA	VLRA	VLRA
Kullanılabilir Çıkışlar, (KGK)	Kablolu 6 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	Kablolu 6 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C19	Kablolu 6 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C19
Çevresel İzleme	N/A	N/A	Sıcaklık Nem Çiy Noktası
Güç Değeri, VA	5000	5000	5000
Maks. IT Yüğü, Watt	5000	5000	5000
Garanti ve Servis			
Standart Garanti	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	3 Yıllık, Sistem Düzeyi	3 Yıllık, Sistem Düzeyi
Malzeme Listesi			
Kabin	VR3100	VR3100	VR3100
KGK	GXT5-5000IRT5UXLE	GXT5-5000IRT5UXLE	GXT5-5000IRT5UXLE
Rack PDU	N/A	VP8858	VP8959EU3
İzleme	RDU101	RDU101	RDU101
Sensörler	N/A	N/A	GTHD
Kabin Aksesuarları	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Vertiv™ Edge Altyapısı Tek Durak Noktası

Vertiv, Edge yerleřtirmelerini basitleřtirmek için güvenilir markalardan benzersiz bir güvenilir altyapı portföyü sunar.

Liebert® | Geist™ | Avocent®



Rafli Bölmeler



IT Yönetimi



Güç Dağıtımı



Yaşam Döngüsü
Servisleri



KGK



Soğutma



Daha Fazla Bilgi Almak İster Misiniz?



Bizimle iletişime geçin:
AskTheExpert@Vertiv.com

Edge portföyümüzü
görmek için tarayın



