

PDU EN RACK VP7553 VERTIV™ GEIST™

Basique, Standard



PRÉSENTATION

Le PDU en rack basique Vertiv™ Geist™ offre une distribution électrique fiable à un prix concurrentiel. Le PDU basique est la solution d'entrée de gamme de l'offre de PDU en rack Vertiv Geist et propose une distribution électrique fiable de base dans tous les environnements informatiques.

Avantages

- Distribution électrique fiable à prix économique
- La fiabilité et la fonctionnalité de chaque unité sont testées - pas de tests par lots
- Personnalisation rapide et abordable, avec longueurs de cordon non standard
- Garantie standard de 3 ans, qui passe à 5 ans en cas d'enregistrement rapide du produit

Référence :

VP7553 Basique, Standard

Configuration électrique :

32A, 230V, 7,3kW

Configuration physique :

66in / 1683 mm Vertical

Récapitulatif produit :

VP7553 - Basique, Standard, 32A, 230V, Vertical, (20) CEI C13, (4) CEI C19, disjoncteur, Cordon électrique de 3 m avec 2P+E (IP44), revêtement poudré noir.

Spécifications et options

Nombre d'entrées	1
Tension	230V
Courant	32A
VA par entrée (capacité de charge)	7,3kW
Fréquence	50/60 Hz
Protection contre la surintensité	(2) Disjoncteurs magnétiques monophasés 16A
Commutateur	Combinaison disjoncteur/commutateur
Calibre des câbles d'alimentation	4mm² H07RN-F
Longueur des câbles d'alimentation	3m
Type de prise	IEC60309 2P + E, 32A, 250V, IP44 (protection contre les projections d'eau)
Nombre total de connecteurs/prises	24
Type de connecteur/prise n°1	CEI C13
- Nombre sur l'avant	20
- Nombre par disjoncteur	10
- Style	Bancs de 2
- Sortie maximum par connecteur/prise	10A par banc de connecteurs
- Tension par connecteur/prise	230V
Type de connecteur/prise n°2	CEI C19
- Nombre sur l'avant	4
- Nombre par disjoncteur	2
- Style	Individuel
- Sortie maximum par connecteur/prise	16A
- Tension par connecteur/prise	230V
Plage de températures de fonctionnement continues	10-45C / 50-113F
Acier solide - Revêtement poudre	Noir
Configuration	66in / 1683 mm Montage en rack vertical
7938 Kit de support pour montage en rack vertical	Oui

