

LISTWA PDU VERTIV™ GEIST™ VP8858

Monitorowana, poziom jednostki EC



CHARAKTERYSTYKA

Monitorowana listwa PDU zapewnia pomiar zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz alerty e-mail i SNMP dla napięcia, mocy rzeczywistej, mocy pozornej, współczynnika mocy, natężenia prądu i kilowatogodzin w listwie oraz poprzez bezpieczny interfejs sieciowy. Listwa PDU zapewnia ważne informacje umożliwiające użytkownikowi zrównoważenie obciążeń, ocenę trendów zużycia energii i zapewnienie maksymalnego czasu pracy.

Korzyści

- Lepsza wydajność i obniżenie kosztów energii
- Zarządzanie i optymalizacja mocy
- Zapobieganie przestojom
- Obniżony koszt posiadania oraz optymalizacja zwrotu z inwestycji

Nr katalogowy:

VP8858 monitorowana, poziom jednostki EC

Konfiguracja mocy:

16 A, 230 V, 3,6 kW

Konfiguracja fizyczna:

36 cali/914 mm pionowa

Podsumowanie produktu:

VP8858 — monitorowana, poziom jednostki EC, z możliwością rozbudowy, 16 A, 230 V, pionowa, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, monitorowanie mocy wejściowej. Monitorowanie środowiska za pomocą opcjonalnych czujników zdalnych. Łączność Ethernet — połączenie łańcuchowe. Lokalny, wyraźny wyświetlacz LED. Czarne, proszkowe wykończenie.

Dane techniczne i opcje

Monitorowanie	Monitorowanie mocy wejściowej. Monitorowanie środowiska za pomocą opcjonalnych czujników zdalnych. Łączność Ethernet — połączenie łańcuchowe. Lokalny, wyraźny wyświetlacz LED.
Poziom monitorowania 1	Monitorowanie fazy (A) (kWh, W, VA, PF, V, A) Pomiary mocy zgodne z normą ANSI C12.1 i IEC 62053-21 z wymaganiami klasy dokładności 1%
Obsługa VLC	Tak
Liczba wejść	1
Napięcie	230 V
Prąd	16 A
VA na wejście (obciążalność)	3,6 kW
Częstotliwość	50/60 Hz
Zabezpieczenie nadprądowe	Brak
Przełącznik	Nie
Przewijany/obrotowy wyświetlacz cyfrowy	Tak
Lokalizacja wejścia zasilania	Z przodu, w dolnej części
Typ wtyczki	Wejście zasilania IEC60320 C20 (kabel do nabycia osobno)
Całkowita liczba gniazdek/gniazd	20
Typ gniazdka/gniazda nr 1	IEC C13
- Liczba z przodu	18
- Styl	Obciążnica z 3 szt.
- Napięcie na gniazdko/gniazdo	230 V
Typ gniazdka/gniazda nr 2	IEC C19
- Liczba z przodu	2
- Styl	Indywidualny
- Napięcie na gniazdko/gniazdo	230 V

Dane techniczne i opcje (kontynuacja)

Wewnętrzny czujnik napięcia RMS	Tak
Wewnętrzny czujnik prądu RMS	Tak
Połączenie sieciowe	Podwójny Ethernet 10/100 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe i formaty dostępu do danych	HTTP, HTTPS (TLS 1.2), SMTP, SMTPS (TLS 1.2), ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog, SNMP v1/v2c/v3, JSON, JSON API, RSTP
Przycisk „Reset” IP	Tak
Przycisk twardego restartu	Tak
Złącza RJ do podłączenia czujnika zdalnego	1 (obsługuje do 4 czujników)
Maksymalna temperatura robocza	60°C/140°F
Ciężka stal — wykończenie proszkowe	Czarny
Konfiguracja	36 cali/914 mm pionowy montaż w szafie
7938 zestaw pionowego wspornika montażowego	Tak
Beznarzędziowy sprzęt montażowy — rozstaw od środka do środka	622 mm
Gwarancja na produkt	Pięcioletnia ograniczona gwarancja w przypadku rejestracji w ciągu 120 dni od daty zakupu. W innym przypadku gwarancja obowiązuje trzy lata
Certyfikaty/zatwierdzenia	Zgodność z normą EN 55032 i EN 55024
Certyfikaty/zatwierdzenia	Zgodność z normą IEC 60950-1 (dostępny certyfikat CB)
Certyfikaty/zatwierdzenia	Oznaczenie CE
Certyfikaty/zatwierdzenia	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.)	914 mm x 51 mm x 51 mm

