

Vertiv™ Rack Extreme

Plattform der nächsten Generation für höhere Gewichtskapazität und Bereitstellungen mit hoher Dichte



Highlights

Das Vertiv™ Rack Extreme bietet branchenführende Gewichtskapazität für größere und tiefere Rackmontagegeräte sowie den Luftstrom, das Kabelmanagement und den Leistungsbedarf in Umgebungen mit hoher Dichte.

Schnelle Bereitstellung:

Wählen Sie aus mehreren Standardgrößen. Mit Zubehör integrieren. Der Schrank wird komplett geliefert.

Flexible Konfiguration



Schränke verfügen über Funktionen zur Verwaltung von Strom, Kabeln und Luftstrom. Optionales Zubehör für hohe Dichte erhältlich.

Einfache Installation und Neukonfiguration

Hunderte von Befestigungspunkten während der gesamten Schrankhalterungsinstallation, Neupositionierung und Zubehörwechsel.*

Überlegene Festigkeit

Ein vollständig geschweißter Rahmen und 12-Gauge-Montageschienen tragen eine statische und dynamische Tragfähigkeit von bis zu 2045 kg.




Verbesserte strukturelle Kapazität

Unterstützung sowohl statischer als auch dynamischer Gewichtskapazitäten für schwerere, größere und tiefere Rackmontagegeräte.



Effizienter Luftstrom und effiziente Verkabelung

Integrierte Funktionen und optionales Zubehör unterstützen den Luftstrom und das organisierte Kabelmanagement in Umgebungen mit hoher Dichte.




Zuverlässiger Transport und Einsatz

Innovative Versandlösungen, einschließlich Schockpaletten und Mehrzweckkrampen, unterstützen den sicheren globalen Transport und den Einsatz von Rack-and-Stack-Schränken vor Ort.

*Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt von der Schrankgröße während der Konfiguration ab.

Konfigurationen



Spezifikationen

Höhe (RMU)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe	Türen	Transport	Beispiel
GLxxUEX-	xx	xxx	x-	xx-	xx	Konfiguriertes Vertiv™ Rack Extreme
52	600	1100	B (Schwarz)	MM (Netz vorne/hinten)	PL (Standardpalette)	45UEX-80120B-MS-PL
48	750	1200	W (Weiß)	MS (Netz vorne/geteiltes Netz hinten)	SP (Stoßdämpfer-Palette)	45U x 800mmW x 1200mmD, schwarz, Front- und Split-Mesh-Hintertür, Standardpalette
45	800	1.400			s.c. (Schockkiste) ¹	
42		1600				

Was ist in der Box:

- UL 2416-gelisteter Schrank
- Rahmen mit installierten Nivellierern und Rollen
- 2 Eck-PDU-Schienen
- 2 vertikale Kabelorganisatoren mit PDU-Montageraum
- Sechskant-Mesh-Türen (wie konfiguriert) mit verriegelbarem Schwenkgriff
- Vier massive, halbhohe Seitenwände mit Vierteldrehverschlüssen
- Obere Abdeckung der Bürstentülle
- 3/8" Quadratfuß (M6) Montageschienen
- Hardware-Kit mit 50 Käfigmuttern und Schrauben
- Montagesatz
- 2 Sätze Ankerhalterungen

¹ Stoßdämpferbox ist keine kompatible Versandoption für 52U-Schränke

Vertiv.de | Vertiv GmbH, August-Everding-Str. 25, 81671 München, Deutschland

© 2025 Vertiv Group Corp. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv™ und das Vertiv-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Vertiv Group Corp. Alle anderen erwähnten Namen und Logos sind Handelsnamen, Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernimmt Vertiv Group Corp. keine Verantwortung für den Inhalt und schließt jegliche Haftung für Schadensersatz aus, der aus der Verwendung dieser Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entsteht. Spezifikationen, Rückvergütungen und sonstige Promotionsangebote können nach alleinigem Ermessen von Vertiv nach vorheriger Ankündigung geändert werden.