Serie Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive

Un SAI Line Interactive con batería de backup de alto rendimiento para dispositivos electrónicos premium

Aspectos importantes

La serie Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive ofrece una protección eléctrica premium para tus dispositivos electrónicos con un diseño renovado y funciones mejoradas.

Características y beneficios

Regulación automática de tensión (AVR): estabiliza la potencia de salida durante las fluctuaciones, prolonga la vida útil de la batería y proporciona alimentación limpia a todos los dispositivos conectados.

Hasta 8 salidas: disponible con un total de 4 a 8 salidas y hasta 6 baterías de backup y salidas protegidas contra sobretensiones para todos tus dispositivos críticos.

Baterías sustituibles por el usuario: cambia las baterías de forma rápida y segura para prolongar la vida útil del SAI.

Puertos de carga USB-A y USB-C: Cómoda carga para tus dispositivos móviles.

Pantalla LCD en color: para ver de un vistazo los niveles de carga, las alertas y la autonomía estimada en una pantalla LCD a todo color.

Protección frente a sobretensiones en la línea de datos: protege su equipo de sobretensiones que se desplazan a través de cables de red.

Gestión de alarmas: un botón de silencio específico permite silenciar las alarmas rápidamente.

3 años de garantía: cobertura completa de la unidad, incluida la batería, con una práctica y avanzada garantía de sustitución avanzada.

Plan de protección de equipos (PPE): el Plan de protección de equipos (PPE) ofrece reembolso o sustitución de cualquier dispositivo dañado por sobretensiones mientras está conectado a tu SAI Vertiv PowerUPS 200.

Software de mantenimiento gratuito: Vertiv™ Power Assist apaga correctamente tus dispositivos durante los cortes de suministro eléctrico. Es fácil de instalar y permite proteger tus dispositivos contra pérdidas de datos y daños en el equipo.

Aplicaciones

Vertiv™ PowerUPS 200 es ideal para:

- Dispositivos electrónicos personales
- Redes de sensores inalámbricos
- Televisores
- Ordenadores
- Monitores
- Videoconsolas
- Reproductores de medios de transmisión
- Sistemas de vigilancia
- Dispositivos inteligentes
- Sistemas de punto de venta (POS) minoristas





Vertiv™ PowerUPS 200

Batería de backup de alto rendimiento y protección contra sobretensiones para tus dispositivos electrónicos

La serie Vertiv™ PowerUPS 200 Line Interactive está compuesta por SAI monofásico de alta calidad y diversas capacidades en un diseño elegante con batería de backup premium y protección contra sobretensiones para tus dispositivos electrónicos. Esta serie ofrece varias opciones para salidas IEC y Schuko, con capacidades mejoradas para una mejor protección y facilidad de uso.

Con hasta ocho salidas de batería de backup, Vertiv™ PowerUPS 200 ofrece la flexibilidad de alimentar y proteger varios dispositivos simultáneamente, como ordenadores, consolas de juegos, estaciones de trabajo, equipos de punto de venta (POS) para Retail, redes inalámbricas, sistemas de videovigilancia y mucho más.

Acompañada de una garantía estándar de 3 años, la serie Vertiv PowerUPS 200 combina funcionalidad con estética moderna, proporcionando una protección eléctrica fiable diseñada para dar respuesta a tus necesidades.

Especificaciones técnicas

Modelos IEC	**PSA6-1000IT-IEC**	**PSA6-1600IT-IEC**
Modelos Schuko	**PSA6-1000IT-SCH**	**PSA6-1600IT-SCH**
Capacidad (VA/W)	1000 / 625	1600 / 1000
Dimensiones de la unidad, en (mm) An x Pr x Al	120 x 430 x 290 (4,72 x 16,93 x 11,42)	
Peso de la unidad, en lbs (kg)	9,8 kg (21,6 lb)	11,8 kg (26,01 lb)
Dimensiones de transporte, en pulg. (mm) An x Pr x Al	215 x 510 x 370 (8,46 x 20,07 x 14,57)	
Peso de envío, en lbs (kg)	12,0 kg (26,5 lb)	30,9 lbs (14,0 kg)
Entrada de CA		
Tensión nominal	220-240 VAC	
Rango de tensión	140-290 VAC	
Rango de frecuencia	50/60 Hz +/- 1 Hz (detección automática)	
Protección	Interruptor rearmable	
Protección frente a sobretensiones	Línea-Neutro, Línea-Tierra y Neutro-Tierra)	
Clasificación de energía de sobretensión	600 julios	
Cable de entrada	IEC C14 extraíble de 1,8 m (6 pies)	
CA de salida (en la red eléctrica)		
Tensión nominal	220-240 VAC	
Rango de tensión	195-255 VAC	
Rango de frecuencia	50/60 Hz +/- 1 Hz (detección automática)	
Eficiencia	Hasta el 95 % al 100 % de carga	
CA de salida (con batería)		
Tensión nominal	230 VAC	
Rango de tensión	230 +/- 10 VAC	
Rango de frecuencia	50/60 Hz +/- 1 Hz (detección automática)	
Forma de onda	Onda senoidal simulada	
Tiempo de transferencia	2-6 ms, típico (10 ms máx.)	
Capacidad de sobrecarga	110 % durante 5 segundos, 120 % de apagado inmediato	
Protección	Electrónico (sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga)	
Autonomía (carga completa/media carga) en minutos	2 min / 11 min	2 min./10 min.
Tipo de batería	Batería de plomo sellada regulada por válvula (VRLA)	
Salidas protegidas contra sobretensiones y batería de backup		
Modelos IEC	6 (IEC)	6 (IEC)
Modelos Schuko	4 (Schuko)	6 (Schuko)
Salidas de solo sobretensión		
Modelos IEC	0	2
Modelos Schuko	0	0
Requisitos ambientales		
Temperatura de funcionamiento, °C	0 a 40 (32 - 104)	
Elevación de funcionamiento, pies (metros)	0 - 10,000 pies (0 - 3,000)	
Humedad relativa	0 a 90 % sin condensación	
Temperatura de almacenamiento, °C (°F)	-4 a 104 (-20 a 40)	
Elevación de almacenamiento, pies (m)	0 - 10,000 pies (0 - 3,000)	
Nivel de ruido	<40 dBA a 1 m (3 pies) en todos los lados	<45 dBA a 3 pies (1 m) desde todos los lados
Organismo elaborador de normas		
Seguridad	CB, CE, EN/IEC 62040-1, UKCA, RCM, EAC	
RFI/EMI	EN/IEC 62040-2, EN/IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, CAT: C1	
Protección contra sobretensiones	IEC 61000-4-5	
Ambientales	ROHS, REACH, WEEE	
Transporte	Procedimiento ISTA 3A	

Vertiv.es | **Vertiv Spain S.A.,** Edificio Oficor, C/ Proción 1-3, 28023 Madrid

© 2025 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos a los que se ha hecho referencia son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Aunque se han tomado todas las precauciones para asegurar la precisión y la integridad de este documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad ni acepta reclamación alguna por daños y perjuicios derivados del uso de esta información o de cualquier error u omisión. Las especificaciones, los reembolsos y demás ofertas promocionales están sujetas a cambios al exclusivo criterio de Vertiv previa notificación.

SL-80297 (09/25)