

Vertiv™ PowerUPS 200 Essential

Line Interactive Serisi



Elektronik cihazlar için güvenilir ve uygun fiyatlı bir line interactive akü yedeklemesi.

Öne Çıkan Özellikler

Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Serisi, yenilenmiş tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle elektronik cihazlarınız için güvenilir güç koruması sağlar.

Özellikler ve avantajlar

Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR):

Dalgalanmalar sırasında çıkış gücünü sabitler, akü ömrünü uzatır ve bağlı tüm cihazlara temiz güç sağlar.

6 adede kadar çıkış: Tüm kritik cihazlarınız için 4 ila 6 yedek akü ve dalgalanma korumalı çıkışlarla sunulur.

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen

aküler: UPS ömrünü uzatmak için aküleri hızlı ve güvenli bir şekilde değiştirin.

Çalışma Süresi LED göstergeleri:

4 gösterge kalan akü kapasitesinin hızlı bir görünümünü sağlar.

Veri hattı dalgalanma koruması:

Ağ kabloları üzerinden gelen güç dalgalanmalarına karşı ekipmanınızı korur.

Uyarı yönetimi: Özel bir sessiz düğmesi, uyarıları hızlı bir şekilde susturmanızı sağlar.

2 yıl garanti: Akü dahil tam ünite kapsamı ve sorunsuz bir gelişmiş değişim garantisi.

Elektronik cihazlarınız için güvenilir akü yedeği ve aşırı gerilim koruması.

Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Serisi, elektronik cihazlarınız için temel akü yedekleme ve aşırı gerilim koruması sağlayan, şık bir tasarıma sahip, güvenilir 1-Faz UPS kabiliyetleri sunar.

Altı adede kadar yedek akü çıkışına sahip Vertiv™ PowerUPS 200 Essential; bilgisayarlar, oyun konsolları, iş istasyonları, perakende satış noktası (POS) ekipmanları, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve daha fazlasını aynı anda çalıştırmak ve korumak için esneklik sunar.

Standart 2 yıllık garanti ile desteklenen Vertiv™ PowerUPS 200 Essential, işlevselliği modern bir estetikle birleştirerek ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış güvenilir güç koruması sunar.

Ekipman Koruma Planı (EPP)

Ekipman Koruma Planı, Vertiv™ PowerUPS 200 Essential'a bağlıyken güç dalgalanmaları nedeniyle hasar gören cihazlar için geri ödeme veya yenisiyle değiştirme sunar.

Esnek kapasite seçenekleri

Bağlı cihazlarınızın güç kapasitesi ve çalışma süresi gereksinimlerine uygun 600VA, 1000VA, 1600VA veya 2200VA modelleri arasından seçim yapın.

Ücretsiz yönetim yazılımı

Vertiv™ Power Assist, elektrik kesintileri sırasında cihazlarınızı kapatır. Kurulumu kolaydır ve cihazlarınızı veri kaybı ve ekipman hasarından korumaya yardımcı olur.

Uygulamalar

Vertiv™ PowerUPS 200 Essential'ın ideal kullanımı:

- Kişisel elektronik cihazlar
- Kablosuz ağlar
- TV
- PC'ler
- Monitörler
- Oyun konsolları
- Medya oynatıcıları
- Güvenlik sistemleri
- Akıllı cihazlar
- Perakende satış noktası (POS) sistemleri





Teknik özellikler



Sistem özellikleri

Model numarası				
IEC modelleri	PSA6E-600IT-IEC	PSA6E-1000IT-IEC	PSA6E-1600IT-IEC	PSA6E-2200IT-IEC
Schuko modelleri	PSA6E-600IT-SCH	PSA6E-1000IT-SCH	PSA6E-1600IT-SCH	PSA6E-2200IT-SCH
Kapasite (VA / W)	600 / 315	1000 / 525	1600 / 925	2200 / 1225
Ünite ölçüleri G x D x Y (mm)	4,72 x 13,98 x 7,1 (120 x 355 x 180)		5,71 x 15,75 x 7,68 (145 x 400 x 195)	
Ünite ağırlığı, kg (lb)	5,0 kg (11,0 lb)	6,2 kg (13,7 lb)	12,5 kg (27,6 lb)	12,9 kg (28,4 lb)
Sevkiyat ölçüleri G x D x Y (mm)	7,8 x 16,9 x 10,8 (197 x 430 x 275)		9,3 x 19,5 x 12,0 (235 x 495 x 305)	
Sevkiyat ağırlığı, kg (lb)	6,1 kg (13,4 lb)	7,3 kg (16,1 lb)	14,0 kg (30,9 lb)	14,4 kg (31,8 lb)

Giriş AC

Nominal voltaj	220-240 VAC
Gerilim aralığı	140-290 VAC
Frekans aralığı	50/60Hz +/- 1 Hz (otomatik algılama)
Koruma	Sıfırlanabilir Devre Kesici
Dalgalanma enerji değeri	475 Joule (Hat-Nötr, Hat-Toprak ve Nötr-Toprak)
Giriş bağlantısı (IEC modelleri)	IEC 60320 C13
Giriş bağlantısı (Schuko modelleri)	Schuko CEE 7/7P

Çıkış AC (Şebekeden)

Nominal voltaj	220-240VAC
Gerilim aralığı	195-255 VAC
Frekans aralığı	50/60Hz +/- 1 Hz (otomatik algılama)
Verimlilik	%100 Yükte %95'e Kadar

Çıkış AC (Aküden)

Nominal voltaj	230 VAC
Gerilim aralığı	230 +/- 10 VAC
Frekans aralığı	50/60Hz +/- 1 Hz (otomatik algılama)
Dalga Şekli	Simüle Sinüs Dalgası
Transfer süresi	2-6 ms, tipik (maks. 10 ms)
Aşırı yük kapasitesi	5 saniye için %110, %120 anında kapatma
Koruma	Elektronik (aşırı akım, kısa devre, aşırı şarj)
Yedekleme süresi (tam yük / yarım yük) dakika	1 dk. / 8 dk.
Akü tipi	Kapalı Valf Kontrollü Kurşun Asit (VRLA)
Yedek akü ve dalgalanma korumalı çıkışlar (IEC modelleri)	4 (IEC)
Yedek akü ve dalgalanma korumalı çıkışlar (Schuko modelleri)	4 (Schuko)
	5 (Schuko)

Çevresel gereklilikler

Çalışma sıcaklığı, °C (°F)	32 - 104 (0 - 40)
Çalışma yüksekliği, metre (fit)	0 - 3.000 (0 - 10.000 fit)
Bağıl nem	%0-95 yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı, °C (°F)	-20 ila 40 (-4 ila 104)
Depolama yüksekliği, m (ft)	0 - 3.000 (0 - 10.000 fit)
Duyulan gürültü	Tüm taraflardan 1 m (3 ft) mesafede <45 dBA

Kurum

Güvenlik	CB, CE, EN/IEC 62040-1, UKCA, RCM, EAC
RFI / EMI	EN/IEC 62040-2, EN/IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, CAT: C1
Dalgalanma bağışıklığı	IEC 61000-4-5
Ortam	ROHS, REACH, WEEE
Ulaşım	ISTA Prosedürü 3A

Vertiv.com | Vertiv Güç Sistemleri Ltd. Şti., Şerifali Mah.Turcan Cad. No:60, 34775, Ümraniye-İstanbul

© 2025 Vertiv Group Corp. Tüm hakları saklıdır. Vertiv™ ve Vertiv logosu, Vertiv Group Corp. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Atıfta bulunulan diğer tüm isimler ve logolar, ilgili sahiplerinin ticari isimleri, ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Her ne kadar bu belgenin doğru ve eksiksiz olması konusunda her türlü önlem alınmış olsa da Vertiv Group Corp., bu bilgilerin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir hata ya da eksiklikten kaynaklanan zararlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Teknik özellikler, geri ödemeler ve diğer promosyon teklifleri, Vertiv'in takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunularak değiştirilebilir.