



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



AGENCY COMPLIANCE:  
 - UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07  
 - FCC certification  
 - CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

ENVIRONMENTAL RATING:  
 OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

NOTES:  
 1. UNIT DIMENSIONS: 1736.5 mm (68.4") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W  
 2. UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs  
 3. SHIPPING DIMENSIONS: 2017.0 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W  
 4. SHIPPING WEIGHT: 6.8 kg / 15 lbs  
 5. (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

OUTPUT POWER

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	6xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
B	L2-L3	6xC13, 2xC19	200-240	12/16	16
C	L3-L1	6xC13, 2xC19	200-240	12/16	16

INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	NEMA L15-30P	3/PE	50/60	200-240	30	24

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

RoHS COMPLIANT

<p>Dimensions in mm</p>	Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -	
	-		-		-			
	Drawn	15/01/16	Date		Name		Bezeichnung / Description	
Checked	15/01/16	-		Blass		MPH2-NCV_L15-30P_18N-60		
Approved	-	-		Votýpka		Input and Branch Metered + Outlet Switched		
<p><b>VERTIV</b></p>				Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			Maßstab Scale	
				MPHC1122			1:5	
				Verwendet in / Used in			-	
Rev.	Change	Date	Name					
C	18131	01.06.2017	Petrů					