



Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.


**FRONT VIEW**



**REAR VIEW**



**UPPER VIEW**



INPUT POWER CORD

RoHS COMPLIANT


**OUTPUT POWER**

BRANCH	PHASE	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
				PER RECEPTACLE	PER BRANCH
A	L1-L2	3xC13	200-240	12	16
B	L1-L2	3xC13	200-240	12	16
C	L1	2xNEMA	100-120	16	16

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1 % + 0.1 VAC
CURRENT	±1.5 % + 0.01 A FROM 1 % TO 10 % OF UNIT RATING; ±1 % FROM >10 % TO 125 % OF UNIT RATING

**INPUT POWER**

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	NEMA L14-30P	2/N/PE	50/60	100-120/200-240	30	24



NEMA L14-30P  
(30 A, 2/N/PE, 100-120/200-240 V)

**AGENCY COMPLIANCE:**

- UL certification: UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07
- FCC certification
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)

**ENVIRONMENTAL RATING:**

OPERATING TEMPERATURE: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % - 90 % RH  
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)  
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 2000 m

**NOTES:**

1. UNIT DIMENSIONS: 440 mm (17.3") W x 250 mm (9.8") D x 44 mm (1.7") H
2. UNIT WEIGHT: 5,3 kg / 11,7 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 543 mm (21.4") W x 410 mm (16.1") D x 165 mm (6.5") H
4. SHIPPING WEIGHT: 5,9 kg / 13 lbs
5. (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. BOTH SIDES CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<p>Dimensions in mm</p>	Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: -
	-		-		-		-
		Drawn	22/04/16	Name		Bezeichnung / Description	
		Checked	22/04/16	Racek		MPH2-NRC_L14-30P_6N-2A	
		Approved	-	Votýpka		Input and Branch Metered + Outlet Metered/Switched	
						Zeichnungs-Nr. / Drawing no.	
						MPHR2513	
Rev.	Change	Date	Name	Verwendet in / Used in			Blatt/Sheet 1/1