



Vertiv™ SmartCloset™

Kompletne rozwiązanie
do ochrony pomieszczeń
IT i szaf sieciowych.



Wyzwania systemowe na brzegu sieci (Edge)

Zespoły IT dysponujące ograniczonymi zasobami stają przed nowymi wyzwaniami w zakresie obsługi rozproszonych środowisk IT, takich jak pomieszczenia IT i szaf sieciowych.



Zdalny wgląd w wiele lokalizacji



Niezawodność i eliminacja nieplanowanych przestojów



Obiekty nieprzystosowane do potrzeb infrastruktury IT



Vertiv™ SmartCloset™ zaprojektowano z myślą o zmniejszeniu złożoności i uproszczeniu wdrażania.

Vertiv™ SmartCloset™

Rozwiązanie stworzone z myślą o pomieszczeniach sieciowych i rozproszonych zasobach IT.

Redukcja czasu

System SmartCloset™ przygotowany do szybkiego wdrażania.

Eliminacja problemów

Rozwiązanie sprawdzone przez Vertiv przed dostawą, w celu zapewnienia sprawnego wdrażania.

Skalowalność

Znormalizowane elementy zapewniają skalowalne rozwiązanie.



Bezpieczna szafa rack

Szafy rack Vertiv™ VR to bezpieczne, uporządkowane i wydajne rozwiązania do zarządzania krytyczną infrastrukturą IT oraz urządzeniami w lokalizacjach brzegowych, umożliwiające spełnienie wymagań w zakresie zasilania i przestrzeni.



Zasilanie awaryjne

Zasilacze UPS Vertiv™ Edge, Vertiv™ Liebert® GXE i Vertiv™ Liebert® GXT5 litowo-jonowy oferują wiodącą na rynku wydajność w topologiach line-interactive oraz podwójnej konwersji online zapewniając zabezpieczenie zasilania i regulację napięcia. Dostępne również z UPS z technologią litowo-jonową.



Zdalna komunikacja

Karty sieciowe umożliwiają integrację zasilacza UPS z systemami monitoringu, co pozwala użytkownikom zarządzać statusem systemu i alarmami 24/7, z dowolnego miejsca na świecie.



Monitorowanie środowiska pracy

Strategiczny monitoring temperatury, wilgotności i punktu rosy w środowisku szafy sieciowej przyczynia się do ochrony kluczowej infrastruktury IT. Czujniki dostępne są tylko w wybranych modelach.



Zintegrowany rozdział zasilania

Listwy rack PDU Vertiv™ PowerIT gwarantują niezawodność, najwyższą wszechstronność i pewność, że ostatnie ogniwo w łańcuchu zasilania jest bezpieczne. Listwy rack PDU dostępne są tylko w wybranych modelach.



Pakiety usług serwisowych Vertiv chronią Twoją inwestycję

Vertiv zapewnia wsparcie serwisowe Twojej infrastruktury krytycznej oraz gwarantuje niezawodne działanie kluczowych aplikacji. Vertiv™ SmartCloset™ objęty jest pełnym pakietem usług, który pomaga chronić inwestycję i działalność firmy.



Prosty montaż i instalacja

Dlaczego samodzielnie dobierać produkty, skoro można wykorzystać gotowe rozwiązanie, opracowane przez ekspertów?

Opcje dopasowane do każdego budżetu



NAJLEPSZA CENA

Wersja podstawowa

- Zamknięta szafa 4-słupkowa
- Moc znamionowa systemu 2700 W/3000 VA 230 VAC
- Zasilacze UPS line-interactive (VRLA)
- Pionowa listwa zasilająca PDU w wybranych modelach
- Czujnik środowiskowy w wybranych modelach

NAJLEPSZA RELACJA CENY DO JAKOŚCI

Jakość

- Zamknięta szafa 4-słupkowa
- Moc znamionowa systemu 2700 W/3000 VA 230 VAC
- Zasilacz UPS z podwójną konwersją online (tylko VRLA)
- Pionowa listwa zasilająca PDU w wybranych modelach

NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ

Wersja Premium

- Zamknięta szafa 4-słupkowa
- Moc znamionowa systemu 2700 W/3000 VA 230 VAC
- Zasilacz UPS z podwójną konwersją online (litowo-jonowy)
- Pionowa listwa zasilająca PDU w wybranych modelach
- Czujnik środowiskowy w wybranych modelach

Szafa Vertiv™ VR Rack

Każdy system Vertiv™ SmartCloset™ zawiera szafę rack Vertiv™ VR. Szafa rack została zaprojektowana do współpracy z szeroką gamą sprzętu, w tym z serwerami, pamięcią masową, przełącznikami, routerami i innymi urządzeniami IT.

Każda szafa rack zawiera:

- Jednoskrzydłowe przednie zamykane drzwi perforowane w 77% powierzchni.
- Dzielone tylne zamykane drzwi perforowane w 77% powierzchni.
- 2 pary dzielonych paneli bocznych z blokowaniem.
- Panel górny z wejściem kablowym o dużej gęstości (2000 kabli Cat 6).
- 2 zestawy szyn EIA 19".
- 2 pełnej wysokości szafy wsporniki mocowania PDU / prowadzenia kabli (po jednym na stronę).
- Niskoprofilowe kółka samonastawne i stopki poziomujące.
- Obejmy mocowania w obudowie.
- Dokręcane obejmy.
- Osprzęt obejmuje 50 nakrętek klatkowych (cage nut) i śrub M6, narzędzie do instalacji nakrętek klatkowych, zabezpieczenie krawędzi wejścia przewodu panelu górnego, klucz T30/Phillips, przedłużkę klucza T30.
- Klucze.



**Zeskanuj, aby
dowiedzieć się więcej.**




Panel górny z wejściem przewodu o dużej gęstości

Zdejmowane osłony przewodowe – przygotowanie do doprowadzenia kabli od przodu/tyłu. Możliwe jest przeprowadzenie ponad 2000 kabli Cat 6.

Rama

Większa głębokość użyteczna w porównaniu do szaf o analogicznych rozmiarach.




Drzwi

Jednoskrzydłowe i dzielone drzwi o perforacji stanowiącej 77% ich powierzchni zapewniają maksymalny przepływ powietrza. Zdejmowanie z zawiasów poprzez podniesienie ułatwia demontaż drzwi i zmianę strony ich mocowania, nawet po zmontowaniu szafy.



Prowadzenie kabli bez użycia narzędzi

Konieczne jest tylko umieszczenie kabli na pionowej szynie montażowej 19" lub wspornikach PDU/ szynach montażowych do prowadzenia kabli - bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi czy akcesoriów.



Zintegrowane osiowanie prowadnic 19"

Zapewnia prawidłowe pozycjonowanie szyn 19" bez konieczności wykonywania pomiarów.



Dzielone panele boczne z zamkiem

Zapewniają szybki i prosty montaż oraz konserwację. Zamki zapewniają bezpieczeństwo.



Stopka poziomująca

Dostępna od góry ramy celem łatwej regulacji.

Akcesoria do zarządzania kablami

Każdy system Vertiv™ SmartCloset™ zawiera akcesoria do zarządzania kablami, które pomagają w optymalnej organizacji, zapewniając efektywną operację i większą niezawodność.

Taśma Velcro



Nr katalogowy: VRA1005
Ilość: (10)

Pionowe organizery kabli



Nr katalogowy: VRA1014
Ilość: (2)

Opcjonalne akcesoria do szaf

Panele zaślepiające

Panele zaślepiające to często pomijany element zarządzania przepływem powietrza, umożliwiając one zamknięcie nieużywanego miejsca U w szafie, jednocześnie przyczyniając się do właściwego przepływu powietrza, doprowadzanego do sprzętu IT.

Nr części	Opis
VRA2000	1 U 19" czarny plastikowy panel zaślepiający przepływ powietrza mocowany bez użycia narzędzi (10 szt.)
VRA2001	1 U 19" czarny plastikowy panel zaślepiający przepływ powietrza mocowany bez użycia narzędzi (200 szt.)

Zamki do drzwi

Zamek do szafy z blokadą dla zwiększonego bezpieczeństwa.

Nr części	Opis
VRA6023	Klamka z zamkiem kombinacyjnym (2 szt.)



VRA6023

Zestaw szczotek do przejścia kablowego

Nr części	Opis
VRA2006	Zestaw szczotek przejścia kablowego panelu górnego (8 szt.)



VRA2006



Zeskanuj, aby znaleźć
inne akcesoria.

Vertiv oferuje szerokie portfolio akcesoriów do szaf rack, obejmujących zarządzanie kablami, zarządzanie przepływem powietrza, panele zaślepiające, montaż i zabezpieczenie fizyczne.

Zasilacz awaryjny UPS

Każdy Vertiv™ SmartCloset™ zawiera zasilacz UPS klasy sieciowej i serwerowej oraz kartę sieciową do zabezpieczenia zasilania i zdalnego zarządzania. Wybierz jedną z następujących opcji:

Zasilacz UPS line-interactive

- Ochrona przed przepięciami
- Podtrzymanie akumulatorowe
- Automatyczna regulacja napięcia
- Karta sieciowa (RDU120)
- Czas przełączenia na akumulator 4-6 ms

Vertiv™ Edge
3 kVA 230 VAC



Karta sieciowa w zestawie (Vertiv™ IntelliSlot™ RDU120)
Obsługa skalowalnego czasu pracy

Zasilacz UPS online z podwójną konwersją

- Ochrona przed przepięciami
- Podtrzymanie akumulatorowe
- Automatyczna regulacja napięcia
- Karta sieciowa (RDU120)
- + Zerowy czas przełączania na akumulator
- + Regulacja częstotliwości

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 litowo-jonowy
3 kVA 230 VAC




Karta sieciowa UPS w zestawie (Vertiv™ IntelliSlot™ RDU120)
Obsługa skalowalnego czasu pracy

Vertiv™ Liebert® GXE
3 kVA 230 VAC




Karta sieciowa UPS w zestawie (Vertiv™ IntelliSlot™ RDU120)
Obsługa skalowalnego czasu pracy


Akumulatory litowo-jonowe przewyższają ogniwa VRLA



Do 3 razy
dłuższa trwałość



Odporność na
wysoką temperaturę



Wyższa
gęstość mocy



Niższy
TCO

Zeskanuj, aby
dowiedzieć się więcej
o zasilaczach UPS
z akumulatorami
litowo-jonowymi.



Rozdział zasilania

Wybrane modele Vertiv™ SmartCloset™ są wyposażone w listwę rack PDU, która zapewnia niezawodny rozdział zasilania i umożliwia zdalne monitorowanie dzięki automatycznym alarmom. Wybierz jedną z następujących opcji:

Monitorowana listwa PDU

- Inteligencja z możliwością rozbudowy
- Zdalne monitorowanie i pomiar
- Alarmy (SNMP, e-mail, SMS)

Nr katalogowy: VP4G20AD

Pionowa, 230 VAC, 16 A




18 wyjść IEC C19
2 wyjścia IEC C19

Zarządzane listwy PDU z przełączaniem gniazd

- Inteligencja z możliwością rozbudowy
- Zdalne monitorowanie i pomiar
- Alarmy (SNMP, e-mail, SMS)
- + Zdalne sterowanie wyjściem (włącz, wyłącz, restart)
- + Programowalne sekwencjonowanie zasilania

Nr katalogowy: VP5G20AG

Pionowa, 230 VAC 16 A



21 wyjść U-Lock IEC C13
3 wyjścia U-Lock IEC C19

Opcje dodatkowe

Inne listwy PDU można zakupić oddzielnie. Vertiv oferuje pełne portfolio łatwo dostępnych listew rack PDU, przeznaczonych do każdego zastosowania.

- Podstawowe listwy PDU
- Listwy PDU z możliwością pomiarów
- Monitorowalne listwy PDU
- Zarządzalne listwy PDU



Zeskanuj, aby skorzystać z wyszukiwarki PDU.



Monitorowanie środowiska pracy

Modele Vertiv™ SmartCloset™ z zarządzaną listwą PDU z przełączaniem gniazd obejmują również czujnik środowiskowy, który monitoruje temperaturę, wilgotność i punkt rosy.

Nr katalogowy: GTHD

Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania zasilaniem

Vertiv™ Power Insight



**Zeskanuj, aby uzyskać
szczegółowe informacje.**

Vertiv™ Power Insight to internetowe rozwiązanie do zarządzania i monitoringu do 100 zasilaczy UPS Vertiv™ i listew rack PDU Vertiv™, które zapewnia szybką metodę bezpiecznego wyłączenia urządzeń IT na podstawie parametrów skonfigurowanych przez użytkownika.

Łatwe podłączanie i sterowanie

- Bezpłatne oprogramowanie do pobrania na stronie: [Vertiv.com](https://www.vertiv.com).
- Lokalny i zdalny monitoring zasilacza UPS i listwy rack PDU dla 100 urządzeń z powiadomieniami i sterowaniem dla urządzeń sieciowych.
- Automatyczne wykrywanie urządzeń Vertiv™ Liebert® usprawniające instalację i konfigurację.

Inteligentnie kontrolowane wyłączenie

- Automatyczna ochrona wyłączenia serwerów fizycznych i wirtualnych.
- Integracja VMWare vCenter/vSphere – gotowe rozwiązanie do wirtualnego zarządzania przetwarzaniem danych.
- Funkcja sekwencyjnego wyłączenia serwera w celu wydłużenia czasu podtrzymania najbardziej krytycznych obciążeń.

Pojedynczy punkt monitorowania

- Pulpity nawigacyjne udostępniają kluczowe źródła danych, takie jak wydajność procentowa obciążenia, prąd wyjściowy, procent naładowania akumulatora i pozostały czas podtrzymania akumulatorowego.
- Widoki alertów z danymi, które można sortować lub filtrować.
- Powiadomienia o alarmach za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS i ikon na ekranie.
- Dane zbiorcze dla poszczególnych urządzeń.

Kompleksowe wsparcie serwisowe dla krytycznych systemów

Pakiety Power Assurance i Power Emergency

Rozszerzony pięcioletni program ochrony, zawierający standardową gwarancję i jej przedłużenie, obejmuje jednofazowe jednostki UPS o mocy do 3 kVA (Power Emergency) i powyżej 3 kVA (Power Assurance). Program, który należy nabyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu sprzętu, obejmuje:

- Wymianę lub naprawę uszkodzonej jednostki – w ciągu ośmiu godzin roboczych od potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia, co oznacza maksymalnie dwa dni robocze po zgłoszeniu roszczenia.
- 100% gwarancję na podzespoły elektroniczne i uszkodzone akumulatory z wyłączeniem niewłaściwego wykorzystania baterii i/lub skrócenia czasu podtrzymania.
- Bezpłatną wysyłkę z następujących krajów europejskich: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Turcja i Wielka Brytania.
- Dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do profesjonalnej pomocy technicznej.
- Jedną wizytę konserwacji prewencyjnej po trzecim roku, realizowaną przez inżyniera Vertiv (tylko Power Assurance).
- Usługę monitoringu i diagnostyki prewencyjnej przy zakupie pakietu w wersji premier.
- Możliwość przedłużenia, co daje łącznie 10 lat ochrony.

Usługi instalacji i rozruchu

Usługi instalacji i rozruchu zapewniają lokalne wsparcie techniczne w zakresie instalacji i rozruchu zasilacza UPS lub obudowy akumulatora. Gwarantują szybkie wdrożenie.

SmartCloset SKU	UPS, rPDU w zestawie	5 lat ochrony: zasilanie awaryjne/gwarantowane + awaryjna dystrybucja PDU		Instalacja SmartCloset	Uruchomienie SmartCloset	
		UPS	rPDU		START UP 8X5	START UP 24x7
VSC42EX30PLANN	EDGE-3000IRT2UXL	RUPS-PE5-005	N/D	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-VALUE-ST8X5	PS-VSC-VALUE-ST24X7
VSC42EX30PLAMV	EDGE-3000IRT2UXL, VP4G20AD	RUPS-PE5-005	RPDU-DE5R-004	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-VALUE-ST8X5	PS-VSC-VALUE-ST24X7
VSC42EX30PLASV	EDGE-3000IRT2UXL, VP5G20AG	RUPS-PE5-005	RPDU-DE5R-006	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-VALUE-ST8X5	PS-VSC-VALUE-ST24X7
VSC42EX30GLANN	GXE3-3000IRT2UXL	RUPS-PE5-004	N/D	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-ENTRY-ST8X5	PS-VSC-ENTRY-ST24X7
VSC42EX30GLAMV	GXE3-3000IRT2UXL, VP4G20AD	RUPS-PE5-004	RPDU-DE5R-004	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-ENTRY-ST8X5	PS-VSC-ENTRY-ST24X7
VSC42EX30GLASV	GXE3-3000IRT2UXL, VP5G20AG	RUPS-PE5-004	RPDU-DE5R-006	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-ENTRY-ST8X5	PS-VSC-ENTRY-ST24X7
VSC42EX30GLINN	GXT5LI-3000IRT2UXL	RUPS-PE5-006	N/D	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-PREM-ST8X5	PS-VSC-PREM-ST24X7
VSC42EX30GLIMV	GXT5LI-3000IRT2UXL, VP4G20AD	RUPS-PE5-006	RPDU-DE5R-004	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-PREM-ST8X5	PS-VSC-PREM-ST24X7
VSC42EX30GLISV	GXT5LI-3000IRT2UXL, VP5G20AG	RUPS-PE5-006	RPDU-DE5R-006	PS-VSC-INST-8X5	PS-VSC-PREM-ST8X5	PS-VSC-PREM-ST24X7

Inne akcesoria

Poniższe opcjonalne akcesoria nie wchodzą w skład zestawu, ale można je nabyć osobno.

Przełącznik źródeł zasilania Vertiv™ PowerIT do montażu w szafie

Zapewnia redundantne zasilanie dla urządzeń jedнопrzewodowych, automatycznie wykrywając utratę zasilania podstawowego i przełączając się na alternatywne źródło zasilania w czasie 4–8 ms. Dostępne różne konfiguracje.



Model o numerze **VA4U21A0** jest kompatybilny z modelami SmartCloset 3000 VA 240 VAC



**ZESKANUJ, ABY
UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE.**

Zalecana konfiguracja



Vertiv™ Liebert® MicroPOD

Obejście konserwacyjne i akcesoria rozdziału zasilania umożliwiają ręczne przełączenie podpiętego sprzętu na zasilanie z sieci elektrycznej, co umożliwia przeprowadzenie zaplanowanej konserwacji bez przerw zasilania.

Konstrukcja zero-U

- Montaż z tyłu jednofazowego zasilacza UPS Vertiv™ Edge, Vertiv™ Liebert® GXE lub zasilacza UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 (3000 VA i mniej)



Model o numerze **MP2-220L** jest kompatybilny z modelami SmartCloset 3000 VA 230 VAC



**ZESKANUJ, ABY
UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE.**

Specyfikacje techniczne – modele podstawowe

Nr SKU dla pakietu szaf sieciowych	VSC42EX30PLANN	VSC42EX30PLAMV	VSC42EX30PLASV
Specyfikacja systemu			
Szer. x gł. x wys., mm (cale)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)
Ciężar, kg (funty)	159 (350)	166,5 (367)	168 (371)
Obciążenie statyczne/dynamiczne, kg (funty)	1360 (3000)/1022 (2250)	1360 (3000)/1022 (2250)	1360 (3000)/1022 (2250)
Przestrzeń U (użytkowa)	40U	40U	40U
Typ rPDU	N/D	Monitorowalna	Zarządzalna
Wyjścia, (listwa rack PDU)	N/D	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U-Lock IEC60320 C13 3 x U-Lock IEC60320 C19
Topologia UPS	Line-interactive	Line-interactive	Line-interactive
Skład chemiczny akumulatora UPS	VRLA	VRLA	VRLA
Wyjścia, (UPS)	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C1	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C1	3 + 3 x IEC60320 C13 1 x IEC60320 C1
Monitorowanie środowiska pracy	N/D	N/D	Temperatura Wilgotność Punkt rosy
Moc znamionowa, VA	3000	3000	3000
Maks. obciążenie IT, W	2700	2700	2700
Zestawienia materiałów			
Szafa rack	VR3100	VR3100	VR3100
Zasilacz UPS	EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UXL
Listwa rack PDU	N/D	VP4G20AD	VP5G20AG
Monitoring	RDU120	RDU120	RDU120
Czujniki	N/D	N/D	GTHD
Akcesoria do szaf	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Specyfikacje techniczne – modele ekonomiczne

Nr SKU dla pakietu szaf sieciowych

VSC42EX30GLANN

VSC42EX30GLAMV

VSC42EX30GLASV

Specyfikacja systemu

Szer. x gł. x wys., mm (cale)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)
Ciężar, kg (funty)	157 (346)	164 (362)	166 (366)
Obciążenie statyczne/dynamiczne, kg (funty)	1360 (3000)/1022 (2250)	1360 (3000)/1022 (2250)	1360 (3000)/1022 (2250)
Przestrzeń U (użytkowa)	40U	40U	40U
Typ rPDU	N/D	Monitorowalna	Zarządzalna
Wyjścia, (listwa rack PDU)	N/D	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U-Lock IEC60320 C13 3 x U-Lock IEC60320 C19
Topologia UPS	Podwójna konwersja online	Podwójna konwersja online	Podwójna konwersja online
Skład chemiczny akumulatora UPS	VRLA	VRLA	VRLA
Wyjścia, (UPS)	8 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	8 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	8 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19
Monitorowanie środowiska pracy	N/D	N/D	Temperatura Wilgotność Punkt rosy
Moc znamionowa, VA	3000	3000	3000
Maks. obciążenie IT, W	2700	2700	2700
Zestawienia materiałów			
Szafa rack	VR3100	VR3100	VR3100
Zasilacz UPS	GXE3-3000IRT2UXL	GXE3-3000IRT2UXL	GXE3-3000IRT2UXL
Listwa rack PDU	N/D	VP4G20AD	VP5G20AG
Monitoring	RDU120	RDU120	RDU120
Czujniki	N/D	N/D	GTHD
Akcesoria do szaf	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Specyfikacje techniczne – modele premium

Nr SKU dla pakietu szaf sieciowych	VSC42EX30GLINN	VSC42EX30GLIMV	VSC42EX30GLISV
Specyfikacja systemu			
Szer. x gł. x wys., mm (cale)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)	600 x 1100 x 2000 (23,6 x 43,3 x 78,6)
Ciężar, kg (funty)	149 (329)	156 (345)	158 (349)
Obciążenie statyczne/dynamiczne, kg (funty)	1360 (3000)/1022 (2250)	1360 (3000)/1022 (2250)	1360 (3000)/1022 (2250)
Przestrzeń U (użytkowa)	40U	40U	40U
Typ rPDU	N/D	Monitorowalna	Zarządzalna
Wyjścia, (listwa rack PDU)	N/D	18 x IEC60320 C13 2 x IEC60320 C19	21 x U-Lock IEC60320 C13 3 x U-Lock IEC60320 C19
Topologia UPS	Podwójna konwersja online	Podwójna konwersja online	Podwójna konwersja online
Skład chemiczny akumulatora UPS	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy
Wyjścia, (UPS)	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19	6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19
Monitorowanie środowiska pracy	N/D	N/D	Temperatura Wilgotność Punkt rosy
Moc znamionowa, VA	3000	3000	3000
Maks. obciążenie IT, W	2700	2700	2700
Zestawienia materiałów			
Szafa rack	VR3100	VR3100	VR3100
Zasilacz UPS	GXT5LI-3000IRT2UXL	GXT5LI-3000IRT2UXL	GXT5LI-3000IRT2UXL
Listwa rack PDU	N/D	VP4G20AD	VP5G20AG
Monitoring	RDU120	RDU120	RDU120
Czujniki	N/D	N/D	GTHD
Akcesoria do szaf	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005	VRA1014 VRA1005

Kompleksowa obsługa Vertiv™ infrastruktury brzegowej

Vertiv oferuje bogate portfolio niezawodnej infrastruktury od zaufanych marek usprawniające wdrażanie na krawędzi sieci (edge).

Liebert® | Vertiv™ PowerIT | Avocent®



Obudowy szaf



Zarządzanie IT



Rozdział zasilania



Usługi serwisowe



Zasilacze UPS



Chłodzenie



Chcesz dowiedzieć się więcej?



Skontaktuj się z nami:
AskTheExpert@Vertiv.com

Zeskanuj kod QR, aby poznać
nasze portfolio rozwiązań dla
brzegu sieci (edge).



